

Šrouby s hvězdicí · DIN 6336 plast

24740.1059



Popis produktu

Materiál

Držadlo

- Duroplast PF 31, černá RAL 9005

Šroub

- Nerez A2

Další informace

Poznámky

Nestandardní provedení, např. odlišné délky nebo závit z mosazi / nerezí, na poptávku.

Výkres s rozměry



Informace pro objednání

Rozměry			max. [°C]	[g]	Obj. č.
d ₁	d ₂ [mm]	l			
provedení L, Nerez					
25	M5	30	110	9,2	24740.1059

Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.