

## Šrouby s hvězdicí · odpovídající DIN 6336, nerez

24741.0005



## Popis produktu

Tyto šrouby s hvězdicí jsou vyrobeny dle DIN 6336, jedná se však o provedení s opracovanými hranami. Díky tomu jsou vhodné pro všechny oblasti použití s vysokými hygienickými požadavky.

## Materiál

## Držadlo

- Nerez 1.4308, přesně litá, matně tryskaná

## Šroub

- Nerez 1.4305

## Výkres s rozměry



## Informace pro objednání

Rozměry						[g]	Obj. č.
d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	l	d <sub>3</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>		
[mm]							
40	M8	20	14	25	12	89	24741.0005

## Shoda

## Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

## Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

## Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

## Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.