

## Šrouby s hvězdicí • plast

24750.0490



### Popis produktu

#### Materiál

##### Vičko

- Termoplast PA, černá RAL 9005

##### Držadlo

- Termoplast PA 6, černá RAL 9005

##### Šroub

- Nerez

### Další informace

#### Poznámky

Nestandardní provedení, např. odlišné závitů nebo délky závitů, dle poptávky.

### Výkres s rozměry



### Informace pro objednání

| Rozměry        |                |           |                |                |                |      | min. | max. | Obj. č.    |
|----------------|----------------|-----------|----------------|----------------|----------------|------|------|------|------------|
| d <sub>1</sub> | d <sub>2</sub> | l<br>[mm] | d <sub>3</sub> | l <sub>1</sub> | l <sub>2</sub> | [°C] |      |      |            |
| černá          |                |           |                |                |                |      |      |      |            |
| 62             | M10            | 58        | 22             | 35             | 13             | -30  | 80   | 69   | 24750.0490 |

## Příklad použití



## Shoda

### Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

### Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.

### Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.