

## Matice rýhované ploché • DIN 467

24760.0450



### Popis produktu

#### Materiál


- Ocel, zinkovaná, pevnost 5

#### Další informace


#### Poznámky

Rýhování a jeho hloubka se mohou lišit od normy DIN.

### Výkres s rozměry



### Informace pro objednání

d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	Rozměry d <sub>3</sub>			h	k	 [g]	Obj. č.
		[mm]						
Ocel								
M5	20	10	5	4	9	24760.0450		

## Příklad použití



## Shoda

### Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

### Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.

### Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.