

Šrouby rýhované ploché • DIN 653

24770.0158



Popis produktu

Šrouby rýhované ploché jsou vyrobeny z jednoho kusu se závitem až k hlavě (DIN-znázornění A).

Materiál


- Ocel, brynýrovaná, pevnost 5.8

Další informace


Poznámky

Rýhování a jeho hloubka se mohou lišit od normy DIN.

Výkres s rozměry



Informace pro objednání

d ₁		l	Rozměry		d ₂	k		Obj. č.
			[mm]				[g]	
Ocel								
M8		30			30	6	40	24770.0158

Shoda

Vyhovuje RoHS

Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c

Obsahuje látky SVHC >0,1% hm.

Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 23.01.2024

Obsahuje látky Proposition 65



Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.