


## Šrouby rýhované ploché • DIN 653

24770.0354



### Popis produktu

Šrouby rýhované ploché jsou vyrobeny z jednoho kusu se závitem až k hlavě (DIN-znázornění A).

### Materiál


- Nerez 1.4305, matná

### Další informace


### Poznámky

Rýhování a jeho hloubka se mohou lišit od normy DIN.

### Výkres s rozměry



### Informace pro objednání

d <sub>1</sub>		Rozměry l		d <sub>2</sub>	k	 [g]	Obj. č.
		[mm]					
Nerez							
M8		20		30	6	37	24770.0354

## Shoda

### Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

### Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.

### Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.