


Šrouby rýhované vysoké • DIN 464

24790.0360



Popis produktu

Šrouby rýhované vysoké jsou vyrobeny z jednoho kusu. Oproti normě jsou vyrobeny se závitem až k hlavě bez výběhu závitu.

Materiál

- Nerez 1.4305, matná

Další informace

Poznámky

Rýhování a jeho hloubka se mohou lišit od normy DIN.




Výkres s rozměry



Informace pro objednání

Rozměry							Obj. č.
d_1	l	d_2	d_3	h	k	[g]	
Nerez							
M8	30	30	16	18	6	60	24790.0360

Příklad použití



Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.