

## Šrouby rýhované duté · plast

24830.0053



### Popis produktu

#### Materiál

##### Držadlo

- Termoplast PA, černá

##### Šroub

- Ocel, zinkovaná

### Výkres s rozměry



### Informace pro objednání

Rozměry							🌡️		📦	Obj. č.
d <sub>1</sub>	l	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	d <sub>4</sub>	h	k	min.	max.	[g]	
[mm]							[°C]			
<b>Ocel</b>										
M6	16	12	14	24	16,5	9,5	-30	80	7,9	24830.0053

### Příklad použití



## Shoda

### Vyhovuje RoHS

Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c

### Obsahuje látky SVHC >0,1% hm.

Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 23.01.2024

### Obsahuje látky Proposition 65



Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.