

Šrouby rýhované duté • plast

24830.0250



Popis produktu

Materiál


Držadlo

- Termoplast PA, černá

Šroub

- Nerez 1.4567


Výkres s rozměry



Informace pro objednání

Rozměry									Obj. č.	
d ₁	l	d ₂	d ₃	d ₄	h	k	min.	max.		
[mm]							[°C]	[g]		
Nerez										
M6	10	12	14	24	16,5	9,5	-30	80	7	24830.0250

Příklad použití



Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.