

## Šrouby rýhované duté · plast

24830.0270



### Popis produktu

#### Materiál

##### Držadlo

- Termoplast PA, černá

##### Šroub

- Nerez 1.4567

### Výkres s rozměry



### Informace pro objednání

Rozměry							 min.   max.		 [g]	Obj. č.
d <sub>1</sub>	l	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	d <sub>4</sub>	h	k	[°C]			
<b>Nerez</b>										
M10	20	16	18	36	22,5	12,5	-30	80	30	24830.0270

### Příklad použití



## Shoda

### Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

### Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

### Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.