

Nivelizační elementy • vysoké

25120.0122



Popis produktu

Pro ustavení strojů a zařízení.
Nivelizační elementy jsou vybaveny jemným závitem pro výškové nastavení. Všechny prvky jsou opatřeny průchozí dírou pro upevnění a šroubovatelnou pojistkou, která omezuje maximální nastavení výšky.


Materiál

- Zušlechtěná ocel, zinkovaná




Výkres s rozměry



Informace pro objednání

d_1	d_2	Rozměry		Zdvih	Pro šroub	Zatížitelnost při statickém zatížení max.	Nosnost max.		Obj. č.	
		d_3	l_1	l_2	l_3					
		[mm]	~	~	[mm]	[mm]	[kN]	[g]		
11	45	M30 x 1,5	42	67	25	M10	120	92,9	371	25120.0122

Příslušenství

	Pro nivelizační element velikost d_2 [mm]	Velikost plochého klíče DIN 1810 provedení A [mm]		Obj. č.
			[g]	
plochý klíč na kontramatice				
	45	45 – 50	156	25120.0983

Příklad použití



Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.