

## Gumové dorazy · tvar komolého kužele

25150.1019



### Popis produktu

Použitelný jako pružný koncový doraz, noha atd.  
Tvrdot je  $55 \pm 5$  ° Shore A. Jiné tvrdosti ( $40 \pm 5$  ° Shore A a  $70 \pm 5$  ° Shore A) dle poptávky.

### Materiál

#### Podložka

- Nerez 1.4301

#### Základní těleso

- NBR

#### Šroub


- Nerez 1.4301

### Další informace

#### Další produkty

- Stavitelné nohy, tlumící
- Silikonové dorazy, tvar komolého kužele

### Výkres s rozměry



Obr. 1

Obr. 2

### Informace pro objednání

Rozměry						Tuhost pružiny R ~ [N/mm]	Zatížitelnost max. [N]	Zdvih pružiny ~ [mm]	min.   max.		Obj. č.
d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	l <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	l <sub>1</sub>	s				[°C]	[g]	
se šroubem – obrázek 2, Nerez											
19	M5	6	12	16	2	28	110	4	-30	80	8   25150.1019

### Shoda

#### Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

#### Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.

#### Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.