

## Gumové dorazy · tvar komolého kužele

25150.1034



### Popis produktu

Použitelný jako pružný koncový doraz, noha atd.  
Tvrdot je  $55 \pm 5$  ° Shore A. Jiné tvrdosti ( $40 \pm 5$  ° Shore A a  $70 \pm 5$  ° Shore A) dle poptávky.

### Materiál

#### Podložka

- Nerez 1.4301

#### Základní těleso

- NBR

#### Šroub


- Nerez 1.4301

### Další informace

#### Další produkty

- Stavitelné nohy, tlumící
- Silikonové dorazy, tvar komolého kužele

### Výkres s rozměry



Obr. 1

Obr. 2

### Informace pro objednání

| Rozměry                       |                |                |                |                |   | Tuhost pružiny R<br>~<br>[N/mm] | Zatížitelnost max.<br>[N] | Zdvih pružiny<br>~<br>[mm] | Teplota |      | Obj. č. |            |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---|---------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------|------|---------|------------|
| d <sub>1</sub>                | d <sub>2</sub> | l <sub>2</sub> | d <sub>3</sub> | l <sub>1</sub> | s |                                 |                           |                            | min.    | max. |         | [g]        |
| [mm]                          |                |                |                |                |   |                                 |                           |                            | [°C]    |      |         |            |
| se šroubem – obrázek 2, Nerez |                |                |                |                |   |                                 |                           |                            |         |      |         |            |
| 32                            | M8             | 30             | 21             | 26             | 2 | 140                             | 910                       | 6,5                        | -30     | 80   | 36      | 25150.1034 |

### Shoda

#### Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

#### Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.

#### Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.