

## Gumové dorazy · válcové

25150.1362



### Popis produktu

Použitelný jako pružný koncový doraz, noha atd.  
Tvrdość je  $55 \pm 5$  ° Shore A. Jiné tvrdosti ( $40 \pm 5$  ° Shore A a  $70 \pm 5$  ° Shore A) dle poptávky.

### Materiál

#### Podložka

- Nerez 1.4301

#### Závítová vložka

- Nerez 1.4301

#### Základní těleso

- Přírodní kaučuk (NR), černá

### Další informace

#### Další produkty

- Stavitelné nohy, tlumící

### Výkres s rozměry




Obr. 1

Obr. 2

### Informace pro objednání

Rozměry					Tuhost pružiny R ~ [N/mm]	Zatížitelnost max. [N]	Zdvih pružiny ~ [mm]	min.   max. [°C]		Obj. č.	
d <sub>1</sub>	l <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	s	t				min.	max.		[g]
s vnitřním závitem – obrázek 1, Nerez											
60	50	M10	2	7	269	3367	12,5	-30	80	210	25150.1362

### Příklad použití



## Shoda

### Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

### Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.

### Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.