

Silentbloky • waisted

25151.0206



Popis produktu

K pružnému uložení motorů, kompresorů, čerpadel atd.
The waisted shape of these buffers means that the lateral forces are better damped compared to cylindrical rubber-metal buffers.
Tvrdost je 55 ± 5 ° Shore A. Jiné tvrdosti (40 ± 5 ° Shore A a 70 ± 5 ° Shore A) dle poptávky.

Materiál

Podložka

- Ocel, zinkovaná, pasivovaná

Závitová vložka

- Ocel, zinkovaná, pasivovaná

Základní těleso

- Přírodní kaučuk (NR), černá

Šroub


- Ocel, zinkovaná, pasivovaná

Další informace

Poznámky

Under compressive load, the dimension d_3 does not exceed the diameter d_1 .

Výkres s rozměry



Informace pro objednání

Rozměry						Tuhost pružiny R [N/mm]	Zatížitelnost max. [N]	Zdvih pružiny [mm]	min. max.		Obj. č.	
d ₁	l ₁	d ₂	d ₃	l ₂	s				[°C]			[g]
se šroubem, oboustranně – obrázek 3												
10	10	M4	8	10	1	35	69	2,5	-30	80	5	25151.0206

Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.