

Panty

25165.0015



Popis produktu

The different versions cover many applications that require a low load.

These metal hinges are characterised by their simple design and the different versions:

- without bores
- with bores
- with bores for countersunk screws

The version without bores can be assembled by welding or by inserting a specific drilling pattern.

Materiál



Základní těleso

- Nerez 1.4301

Osa

- Nerez 1.4301

Výkres s rozměry



Informace pro objednání

b ₁	l ₁	Rozměry			h ₂	F ₁ ~	Přidrzná síla			Obj. č.
		d ₂	h ₁ ~	[mm]			F ₂ ~ [N]	F ₃ ~	[g]	
without bores – obrázek 1, Nerez										
30	30	3	6		1,5	700	500	500	15	25165.0015

Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.