

## Odpružené elementy • s kuličkou a zářezem - palce

2B050.0133



### Popis produktu

K polohování, spínání, zajišťování a k dalším podobným aplikacím. Odpružené elementy mohou být použity k aretaci, také jako přítlačný nebo odtlačující prvek.

### Materiál

#### Pouzdro

- Nerez 1.4305 (ASTM-A-582)

#### Koule


- Nerez, tvrzená

#### Pružina


- Nerez

### Značení


Standardní pružina: bez značení



slabá pružina



standardní pružina



zesílená pružina

### Další informace

#### Poznámky

Nestandardní provedení dle poptávky. Odpružené elementy jsou speciálně zkušeny na zdvih a sílu pružiny.

- Tento produkt je vyroben v palcových mírách.

#### Odkazy

Tabulku pro přepočítání naleznete v technické příloze.


Zajištění závitu: Polyamidová kapka (detaily naleznete v technické příloze).

Výpočet silových poměrů, viz. příloha - Technická data -

#### Další produkty

- Odpružené elementy, s kuličkou a se zářezem
- Locators, with bore hole, for spring plungers
- Locators, smooth, for spring plungers

### Výkres s rozměry



### Informace pro objednání

d <sub>1</sub>	Rozměry		d <sub>2</sub>	l	Zdvih s	Síla pružiny <sup>1)</sup>		min.	max.	Obj. č.	
	Závit					F <sub>1</sub>	F <sub>2</sub>				
[palec]		[palec]	[palec]	[palec]	[palec]	[lb]	[lb]	[°F]	[oz]		
nerez, standardní pružina, bez zajištění závitu											
#6-32	0,138	2A-UNC	5/64	5/16	0,023	0,5	1	-22	482	0,011	2B050.0133

<sup>1)</sup> statistická střední hodnota

### Příklad použití



### Shoda

#### Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

#### Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

#### Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.