

## Odpružené elementy • s kuličkou a zářezem - palec

### 2B050.0152



#### Popis produktu

K polohování, spínání, zajišťování a k dalším podobným aplikacím. Odpružené elementy mohou být použity k aretaci, také jako přítlačný nebo odtlačující prvek.

#### Materiál

##### Pouzdro

- Nerez 1.4305 (ASTM-A-582)

##### Koule


- Nerez, tvrzená

##### Pružina


- Nerez

#### Značení


Standardní pružina: bez značení



slabá pružina



standardní pružina



zesílená pružina

#### Další informace

#### Poznámky

Nestandardní provedení dle poptávky. Odpružené elementy jsou speciálně zkušeny na zdvih a sílu pružiny.

- Tento produkt je vyroben v palcových mírách.

#### Odkazy

Tabulku pro přepočítání naleznete v technické příloze.


Zajištění závitu: Polyamidová kapka (detaily naleznete v technické příloze).

Výpočet silových poměrů, viz. příloha - Technická data -

#### Další produkty

- Odpružené elementy, s kuličkou a se zářezem
- Locators, with bore hole, for spring plungers
- Locators, smooth, for spring plungers

#### Výkres s rozměry



#### Informace pro objednání

Rozměry		Závit	d <sub>2</sub>	l	Zdvih s	Síla pružiny <sup>1)</sup>		Teplota		Obj. č.		
d <sub>1</sub>	[palec]					F <sub>1</sub>	F <sub>2</sub>	min.	max.		[°F]	[oz]
nerez, standardní pružina, bez zajištění závitu												
5/8-11	5/8	0,625	2A-UNC	3/8	63/64	0,096	9	18	-22	482	0,813	2B050.0152

<sup>1)</sup> statistická střední hodnota

### Příklad použití



### Shoda

#### Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

#### Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

#### Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.