

Odpružené elementy • hladké provedení, s prstencem a kuličkou, samorozpěrné - palce

2B080.0080



Popis produktu

Odpružené elementy mohou být použity k aretaci, také jako přítlačný nebo odtlačující prvek. Díky své samorozpěrné konstrukci kompenzují odpružené elementy toleranci díry až 0,008 " (palce). To může snížit náklady při obrábění díry.

Materiál

Pouzdro

- Termoplast POM, černý

Koule

- Nerez, tvrzená

Pružina

- Nerez

Montáž

Flexibilní tvar pouzdra umožňuje montáž rukou a zaručuje, že samovolně nevypadne.

Další informace

Poznámky

Nestandardní provedení dle poptávky. Odpružené elementy jsou speciálně zkoušeny na zdvih a sílu pružiny.


Odkazy

Výpočet silových poměrů, viz. příloha - Technická data -

Další produkty

- Odpružené elementy, hladké provedení, s prstencem a kuličkou, samorozpěrné
- Locators, with bore hole, for spring plungers
- Locators, smooth, for spring plungers

Výkres s rozměry



Informace pro objednání

d ₁ +0,004	d ₂	Rozměry			Zdvih s [palec]	Síla pružiny ¹⁾		🌡️		Montážní otvor D ₁ +0,008 [palec]	🔩 [oz]	Obj. č. 2B080.0080
		d ₃ [palec]	l ₁ ±0,01	l ₂		F ₁ ~ [lb]	F ₂ ~ [lb]	min.	max. [°F]			
5/16	0,256	0,335	0,354	0,039	0,075	1,9	4,5	-22	122	5/16	0,051	

¹⁾ statistická střední hodnota

Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.