

SIMPLEX-kladiva s měkkou vložkou · Gumový kompozit; s tělem z temperované litiny a vysoce kvalitní dřevěnou násadou

3002.060



Popis produktu

Série SIMPLEX 3002 je oboustranně osazená vložkou z gumového kompozitu. Tato středně tvrdá gumová vložka (série 3202) je absolutně nejprodávanejší. Má velmi nízké opotřebení, je tlumící a pachově neutrální a vydrží několikrát déle než běžné gumové kladivo. Tělo z temperované litiny má integrované ochranné pouzdro násady, které zajišťuje vysokou odolnost proti prasknutí.

Kvalitní, vibrace tlumící, ergonomicky tvarovaná dřevěná násada je v oblasti držadla dvojitě lakovaná a tím odolná proti znečištění.

Podle chytrého principu SIMPLEX jsou všechny komponenty vyměnitelné a doplňitelné. To šetří nejen peníze, ale také přírodní zdroje.

Toto provedení je k dispozici od průměru 30 mm do 80 mm, rovněž jako perlik (3002.081, 3002.100), a s gumovou vložkou se stojanem (3022.261).

Provedení o průměru 60mm a 80mm k dostání také s extra krátkou násadou (3002.062 a 3002.082).

Vlastnosti výrobku:

- SIMPLEX-kladivo s vložkami z gumového kompozitu na obou stranách (černé, středně tvrdé, tlumící, pachově neutrální, odolné opotřebení).
- Tělo z temperované litiny s integrovaným ochranným pouzdem násady a vynikající odolností proti prasknutí.
- Kvalitní, vibrace tlumící, ergonomicky tvarovaná dřevěná násada, v oblasti držadla dvojitě lakovaná (odolná proti znečištění).
- Všechny části jsou vyměnitelné / doplňitelné, tedy velmi hospodárné a šetřící přírodní zdroje.
- K dostání od průměru 30 mm do 80 mm, také jako perlik a v průměrech 60 mm a 80 mm s gumovou vložkou se stojanem.
- Provedení o průměru 60mm a 80 mm k dostání také s extra krátkou násadou (3002.062 a 3002.082).

Oblasti použití

Zahradní a terénní úpravy, dláždění, usazování obrubníků, zednické práce a pokládka schodů, stavba plotu, stavba lešení, stavba stanů, stavba montovaných domů, tesařské práce, opravárenské / údržbářské práce

Materiál

Násada

- Dřevo

Vložky

- Gumový kompozit, černá
- Středně tvrdá
- tlumící
- Pachově neutrální
- Nízké opotřebení

Plášť

- Temperovaná litina

Informace pro objednání

Ø	Rozměry		Délka x šířka x výška [mm]	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Obj. č.
	150	405						
60	150	405	405 x 145 x 60	1550	4030618300076	AAA905c002	21-04-09-16	3002.060

Příklad použití







Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.