

## SIMPLEX-kladiva s měkkou vložkou • Superplastik; s tělem z temperované litiny a vysoce kvalitní dřevěnou násadou

### 3007.060



#### Popis produktu

Série SIMPLEX 3007 je oboustranně osazená vložkou ze superplastiku (série 3207). Tato nejprodávanejší vložka Halder (série 3207) je středně tvrdá plastová vložka z extrudovaného, extrémně homogenního materiálu. Ve srovnání s vložkami ze vstříkovaného plastu je tak výrazně odolnější i proti opotřebení.

Tělo z temperované litiny má integrované ochranné pouzdro násady, které zajišťuje vysokou odolnost proti prasknutí.

Kvalitní, vibrace tlumící, ergonomicky tvarovaná dřevěná násada je v oblasti držadla dvojitě lakovaná a tím odolná proti znečištění.

Podle chytrého principu SIMPLEX jsou všechny komponenty vyměnitelné a doplňitelné. To šetří nejen peníze, ale také přírodní zdroje.

Toto provedení je k dispozici od průměru 30 mm do 80 mm a rovněž jako perlik s vložkami dlouhými až 140 mm (3007.081, 3007.100, 3007.125, 3007.141).

Provedení o průměru 80 mm je k dostání také s extra krátkou násadou (3007.082).

Vlastnosti výrobku:

- SIMPLEX-kladivo s vložkami superplastik na obou stranách (bílé, středně tvrdé, velmi odolné).
- Tělo z temperované litiny s integrovaným ochranným pouzdem násady a vynikající odolností proti prasknutí.
- Kvalitní, vibrace tlumící, ergonomicky tvarovaná dřevěná násada, v oblasti držadla dvojitě lakovaná (odolná proti znečištění).
- Všechny části jsou vyměnitelné / doplňitelné, tedy velmi hospodárné a šetřící přírodní zdroje.
- K dostání od průměru 30 mm do 80 mm a rovněž jako perlik s vložkami dlouhými až 140 mm.
- Provedení o průměru 80 mm k dostání také s extra krátkou násadou (3007.082).

#### Oblasti použití

Zahradní a terénní úpravy, dláždění, usazování obrubníků, stavba plotu, zatlukání ocelových klínů, stavba lešení, stavba stanů, tvarování plechu, stavba montovaných domů, truhlářské práce, tesařské práce, montáž obrobků s ostrými hranami

#### Materiál

##### Násada

- Dřevo

##### Vložky

- Superplastik, bílá
- Středně tvrdá
- Velmi odolná
- Odolná proti opotřebení

##### Plášť

- Temperovaná litina

#### Informace pro objednání

| Ø  | 150 | 405 | Rozměry |  | Délka x šířka x výška | [g]  | GTIN          | proficl@ss<br>5.0 | ecl@ss 10.1 | Obj. č.  |
|----|-----|-----|---------|--|-----------------------|------|---------------|-------------------|-------------|----------|
|    |     |     | [mm]    |  |                       |      |               |                   |             |          |
| 60 | 150 | 405 |         |  | 405 x 150 x 60        | 1440 | 4030618300205 | AAA905c002        | 21-04-09-16 | 3007.060 |

Příklad použití







## Shoda

### Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

### Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.

### Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.