

SIMPLEX-štípací sekera • štíhlý tvar, s tělem z temperované litiny a násadou z hickory

3007.750



Popis produktu

SIMPLEX-štípací sekery od firmy Halder spojují dva nástroje v jeden, štípací sekera a kladivo s měkkou vložkou v absolutně prvotřídní kvalitě, a nabízí tak značnou úsporu nákladů oproti nákupu jednotlivě. Vysoká kvalita výrobků je potvrzena komisí pro lesní práce a lesní techniku (KWF). Celková hmotnost je 2700 g.

Zápustkově kovaná a tvrzená čepel sekery je broušená a leštěná. Její štíhlý tvar je ideální pro štípání jehličnatého dřeva.

Superplastik vložka o průměru 50 mm je středně tvrdá plastová vložka z extrudovaného, extrémně homogenního materiálu. Ve srovnání s vložkami ze vstříkovaného plastu je tak výrazně odolnější i proti opotřebení. Použití měkké strany při klínování dřeva zcela eliminuje riziko poranění kovovými úlomky. Navíc se podstatně prodlouží životnost plastových i hliníkových klínů. Tělo z temperované litiny má integrované ochranné pouzdro násady, které zajišťuje vysokou odolnost proti prasknutí.

Velmi stabilní násada z hickory s dlouhými vlákny je lakovaná a ergonomicky tvarovaná.

Kožená ochrana ostří chrání při transportu před zraněním.

Podle chytrého principu SIMPLEX jsou všechny komponenty vyměnitelné a doplňitelné. To nejen šetří peníze, ale také přírodní zdroje.

Vlastnosti výrobku:

- 2 náradí v 1: Štípací sekera plus kladivo s měkkou vložkou, značná úspora nákladů oproti nákupu jednotlivě.
- Zápustkově kovaná čepel sekery se štíhlým tvarem je ideální pro štípání jehličnatého dřeva.
- Nehrozí žádné nebezpečí zranění kovovými úlomky při klínování díky superplastik vložce o průměru 50 mm (bílá, středně tvrdá, velmi odolná).
- Podstatně delší životnost plastových a hliníkových klínů.
- Šetrné zatloukání dřevěných kůlů.
- Tělo z temperované litiny s integrovaným ochranným pouzdem násady a vysokou odolností proti prasknutí.
- Velmi stabilní násada z hickory s dlouhými vlákny, lakovaná a ergonomicky tvarovaná.
- Všechny části jsou vyměnitelné / doplňitelné, tedy velmi hospodárné a šetřící přírodní zdroje.
- Včetně ochrany proti proříznutí kůže.
- Celková hmotnost 2700 g.

Oblasti použití

Zvláště vhodné pro štípání měkkého dřeva.

Materiál

Násada

- Hickora

Úderná vložka 1

- Čepel sekery zápustkově kovaná a tvrzená, broušená a leštěná
- včetně plastového pouzdra
- včetně kožené ochrany ostří

Úderná vložka 2

- Superplastik, bílá
- Středně tvrdá
- Velmi odolná
- Odolná proti opotřebení

Plášť

- Temperovaná litina

Montáž

Do štípací sekery SIMPLEX smí být montována pouze vložka superplastik 3207.050.

Čepel sekery 3210.750 se smí montovat pouze do těla z temperované litiny 3011.750!

Další informace

Další produkty

- SIMPLEX-štípací sekera, s klínem, s tělem z temperované litiny a násadou z hickory
- SIMPLEX-plastové pouzdro, pro SIMPLEX-čepel sekery
- SIMPLEX-ochrana ostří, pro SIMPLEX-čepel sekery

Informace pro objednání

Ø	Rozměry		[mm]	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Obj. č.
50	210	765	100	2700	4030618300809	EAA616c009	21-04-19-01	3007.750

Příklad použití













Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.