

## SIMPLEX-kladiva s měkkou vložkou • Měkký kov; s tělem z temperované litiny a vysoce kvalitní dřevěnou násadou

3009.040



### Popis produktu

Série SIMPLEX 3009 je oboustranně osazená vložkami z měkkého kovu. Stříbrná hliníková vložka (série 3209) je tvrdá, žáruvzdorná a nahrazuje klasické olověné kladivo. Tělo z temperované litiny má integrované ochranné pouzdro násady, které zajišťuje vysokou odolnost proti prasknutí.

Kvalitní, vibrace tlumící, ergonomicky tvarovaná dřevěná násada je v oblasti držadla dvojitě lakovaná a tím odolná proti znečištění.

Podle chytrého principu SIMPLEX jsou všechny komponenty vyměnitelné a doplňitelné. To šetří nejen peníze, ale také přírodní zdroje.

Toto provedení je k dispozici od průměru 30 mm do 80 mm a rovněž jako perlík (3009.081).

Vlastnosti výrobku:

- SIMPLEX-kladivo s vložkami z měkkého kovu na obou stranách (stříbrné, tvrdé, žáruvzdorné).
- Tělo z temperované litiny s integrovaným ochranným pouzdem násady a vynikající odolností proti prasknutí.
- Kvalitní, vibrace tlumící, ergonomicky tvarovaná dřevěná násada, v oblasti držadla dvojitě lakovaná (odolná proti znečištění).
- Všechny části jsou vyměnitelné / doplňitelné, tedy velmi hospodárné a šetřící přírodní zdroje.
- K dostání od průměru 30 mm do 80 mm a rovněž jako perlík.

### Oblasti použití

Pro vysokou sílu úderu, vyrovnávací práce, konstrukce forem, stavbu zařízení, montážní, opravárenské a údržbářské práce

### Materiál

#### Násada

- Dřevo

#### Vložky

- Měkký kov, stříbrná
- tvrdé
- Žáruvzdorná

#### Plášť

- Temperovaná litina

### Informace pro objednání

Ø			Rozměry			GTIN	profil@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Obj. č.
			Délka x šířka x výška	[mm]					
40	115	325	325 x 115 x 40		750	4030618300281	AAA905c002	21-04-09-16	3009.040

### Shoda

#### Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

#### Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.

#### Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.