

SIMPLEX-štipací kladivo-tělo

3011.160



Popis produktu

Toto tělo z temperované litiny bylo vyvinuto speciálně pro SIMPLEX-štipací kladivo. Má integrované ochranné pouzdro násady, které chrání násadu při špatných úderech. Toto robustní, vibrace tlumící tělo má také díky odolné práškové barvě velmi dlouhou životnost a vykazuje vysokou odolnost proti prasknutí. Díky své hmotnosti 1900 g je štipací kladivo těžší a zajišťuje tak skvělý štipací účinek.

Do tohoto těla smí být namontovány pouze náhradní díly SIMPLEX-štipacího kladiva!

Toto provedení šetří nejen peníze, ale také přírodní zdroje.

Vlastnosti výrobku:

- Tělo z temperované litiny pro SIMPLEX-štipací kladivo.
- S integrovaným ochranným pouzdem násady.
- Vysoká odolnost proti prasknutí.
- Žádné vyštípávání.
- Tlumí vibrace.
- S odolnou práškovou barvou.
- Velmi dlouhá životnost.
- Díky své hmotnosti 1900 g je štipací kladivo těžší a zajišťuje tak skvělý štipací účinek.
- Díl lze vyměnit, což vede k velkým úsporám nákladů a šetření přírodních zdrojů.
- V tomto těle smí být namontovány pouze náhradní díly SIMPLEX-štipacího kladiva!

Materiál

Plášť

- Temperovaná litina

Montáž


Do těla z temperované litiny 3011.160 smí být namontovány pouze náhradní díly, určené pro SIMPLEX-štipací kladivo!

Další informace

Poznámky

Komplet se šroubem, maticí a pružným kroužkem.

Informace pro objednání

Ø	Rozměry Délka x šířka x výška [mm]	 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Obj. č.
60	89 x 63 x 160	1900	4030618303114	EAB897c006	21-04-92-30	3011.160

Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.