

SIMPLEX-kladiva s měkkou vložkou • TPE-jemná / Superplastik; s tělem z temperované litiny a vysoce kvalitní dřevěnou násadou

3017.030



Popis produktu

Série SIMPLEX 3017 je dostupná s kombinací vložek TPE-jemná / superplastik. Modrá vložka TPE-jemná (série 3201) je nejměkčí vložka série SIMPLEX, silně tlumící a tím vhodná pro citlivé práce. Na rozdíl od běžných gumových kladiv nezanechává žádný nežádoucí černý oděr.

Superplastik vložka (série 3207) umožňuje větší sílu úderu než vložka TPE-jemná. Je to středně tvrdá plastová vložka z extrudovaného, extrémně homogenního materiálu. Ve srovnání s vložkami ze vstříkovaného plastu je tak výrazně odolnější i proti opotřebení.

Tělo z temperované litiny má integrované ochranné pouzdro násady, které zajišťuje vysokou odolnost proti prasknutí.

Kvalitní, vibrace tlumící, ergonomicky tvarovaná dřevěná násada je v oblasti držadla dvojitě lakovaná a tím odolná proti znečištění.

Podle chytrého principu SIMPLEX jsou všechny komponenty vyměnitelné a doplňitelné. To šetří nejen peníze, ale také přírodní zdroje.

Toto provedení je k dispozici od průměru 30 mm do 80 mm. Provedení o průměru 80 mm je k dostání také s extra krátkou násadou (3017.082).

Vlastnosti výrobku:

- SIMPLEX-kladivo s kombinací vložek TPE-jemná (modrá, měkká, bez oděru) / superplastik (bílá, středně tvrdá, velmi odolná).
- Tělo z temperované litiny s integrovaným ochranným pouzdem násady a vynikající odolností proti prasknutí.
- Kvalitní, vibrace tlumící, ergonomicky tvarovaná dřevěná násada, v oblasti držadla dvojitě lakovaná (odolná proti znečištění).
- Všechny části jsou vyměnitelné / doplňitelné, tedy velmi hospodárné a šetřící přírodní zdroje.
- K dostání od průměru 30 mm do 80 mm.
- Průměr 80 mm k dostání také s extra krátkou násadou (3017.082).

Oblasti použití

Pokládka dlaždic, opracování přírodního kamene, truhlářské práce, montáž dveří, montáž nábytku, přibíjení kování v choulostivém prostředí

Materiál

Násada

- Dřevo

Úderná vložka 1

- TPE-jemná, modrá
- Bez oděru
- Měkká

Úderná vložka 2

- Superplastik, bílá
- Středně tvrdá
- Velmi odolná
- Odolná proti opotřebení

Plášť

- Temperovaná litina

Informace pro objednání

Ø			Rozměry			GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Obj. č.
			Délka x šířka x výška	[mm]					
30	90	295	295 x 90 x 30		340	4030618302254	AAA905c002	21-04-09-16	3017.030

Příklad použití



Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.