

## SIMPLEX-kladiva s měkkou vložkou, 50:40 • TPE-jemná / Superplastik; s tělem z temperované litiny a vysoce kvalitní dřevěnou násadou

3017.051



### Popis produktu

U tohoto SIMPLEX-kladiva s měkkou vložkou jsou namontovány speciální vložky o průměru 50 mm do těla s průměrem 40 mm. Přechýlající úderné plochy umožňují maximální ochranu pro přesné zpracování obrobků s citlivými povrchy. Tento model disponuje kombinací vložek TPE-jemná / superplastik.

Modrá vložka TPE-jemná (série 3201) je nejměkčí vložka série SIMPLEX, silně tlumící a tím vhodná pro citlivé práce. Na rozdíl od běžných gumových kladiv nezanechává žádný nežádoucí černý oděr.

Superplastik vložka (série 3207) umožňuje větší sílu úderu než vložka TPE-jemná. Je to středně tvrdá plastová vložka z extrudovaného, extrémně homogenního materiálu. Ve srovnání s vložkami ze vstříkovaného plastu je tak výrazně odolnější proti opotřebení a tím i déle vydrží. Tělo z temperované litiny má integrované ochranné pouzdro násady, které zajišťuje vysokou odolnost proti prasknutí.

Kvalitní, vibrace tlumící, ergonomicky tvarovaná dřevěná násada je v oblasti držadla dvojitě lakovaná a tím odolná proti znečištění.

Podle chytrého principu SIMPLEX jsou všechny komponenty vyměnitelné a doplňitelné. To nejen šetří peníze, ale také přírodní zdroje.

Vlastnosti výrobku:

- SIMPLEX-kladivo s kombinací vložek TPE-jemná (modrá, měkká, bez oděru) / superplastik (bílá, středně tvrdá, velmi odolná).
- Přechýlající úderné plochy o průměru 50 mm jsou namontovány do těla s průměrem 40 mm: maximální ochrana pro práci s citlivými povrchy.
- Tělo z temperované litiny s integrovaným ochranným pouzdem násady a vysokou odolností proti prasknutí.
- Kvalitní, vibrace tlumící, ergonomicky tvarovaná dřevěná násada, v oblasti držadla dvojitě lakovaná (odolná proti znečištění).
- Všechny části jsou vyměnitelné / doplňitelné, tedy velmi hospodárné a šetřící přírodní zdroje.

### Oblasti použití

Truhlářské práce, montáž dveří, montáž nábytku, dýchování, přibíjení kování v choulolistivém prostředí, čalounické/sedlářské práce, čalounění nábytku, uvolňování spon

### Materiál

#### Násada

- Dřevo

#### Úderná vložka 1

- TPE-jemná, modrá
- Bez oděru
- Měkká

#### Úderná vložka 2

- Superplastik, bílá
- Středně tvrdá
- Velmi odolná
- Odolná proti opotřebení

#### Plášť

- Temperovaná litina


### Informace pro objednání

Ø			Rozměry			GTIN	ecl@ss 10.1	Obj. č. <sup>1)</sup>
			Délka x šířka x výška	[mm]				
50	120	330	330 x 110 x 50		680	4030618305576	21-04-09-16	3017.051

<sup>1)</sup> U tohoto kladiva jsou vsazeny speciální vložky Ø 50 do těla Ø 40.

Příklad použití









## Shoda

### Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

### Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.

### Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.