

SIMPLEX-kladiva s měkkou vložkou · Gumový kompozit, s "nohou" / TPE-střední; s tělem z temperované litiny a vysoce kvalitní dřevěnou násadou

3023.260



Popis produktu

Série SIMPLEX 3023 disponuje kombinací vložek TPE-střední / gumový kompozit s "nohou". Středně tvrdá gumová vložka s "nohou" (3202.2) je dalším prodejním hitem firmy Halder. Má velmi nízké opotřebení, je tlumící a pachově neutrální a vydrží několikrát déle než běžné gumové kladivo. Svým důmyslným tvarem zajišťuje bezpečné stání kladiva na hlavě, tím se snižuje potřeba se stále ohýbat, což práci činí podstatně ergonomičtější a šetrnější k zádům.

Šedá vložka TPE-střední (série 3203) umožňuje srovnatelnou sílu úderu jako černá gumová vložka. Nezůstává ale nežádoucí černý oděr.

Tělo z temperované litiny má integrované ochranné pouzdro násady, které zajišťuje vysokou odolnost proti prasknutí.

Kvalitní, vibrace tlumící, ergonomicky tvarovaná dřevěná násada je v oblasti držadla dvojitě lakovaná a tím odolná proti znečištění.

Podle chytrého principu SIMPLEX jsou všechny komponenty vyměnitelné a doplňitelné. To nejen šetří peníze, ale také přírodní zdroje.

Toto provedení je k dispozici od průměru od 60 mm do 80 mm. Provedení o průměru 80 mm je k dostání také s extra krátkou násadou (obj. č. 3023.282).

Vlastnosti výrobku:

- Další nejprodávanější hit firmy Halder: Gumová vložka s "nohou" (3202.2) zajišťuje práci šetrnější k zádům a snižuje potřebu se ohýbat.
- SIMPLEX-kladivo s kombinací vložek TPE-střední (šedá, středně tvrdá, bez oděru) / gumový kompozit s "nohou" (černá, středně tvrdá, tlumící, pachově neutrální, odolná proti opotřebení).
- Tělo z temperované litiny s integrovaným ochranným pouzdem násady a vysokou odolností proti prasknutí.
- Kvalitní, vibrace tlumící, ergonomicky tvarovaná dřevěná násada, v oblasti držadla dvojitě lakovaná (odolná proti znečištění).
- Všechny části jsou vyměnitelné / doplňitelné, tedy velmi hospodárné a šetřící přírodní zdroje.
- K dostání v průměru 60 mm a 80 mm.
- Provedení o průměru 80 mm k dostání také s extra krátkou násadou (3023.282).

Oblasti použití

Zahradní a terénní úpravy, obkládání, osazování zdiva a pokládka schodů, pokládka přírodního kamene

Tohle kladivo se vyznačuje speciální vložkou s "nohou", která byla zabudovaná do těla.

Materiál

Násada

- Dřevo

Úderná vložka 1

- TPE-střední, šedá
- Bez oděru
- Středně tvrdá

Úderná vložka 2

- Gumový kompozit, černá, s "nohou"
- Středně tvrdá
- tlumící
- Pachově neutrální
- Nízké opotřebení

Plášť

- Temperovaná litina

Informace pro objednání

Ø	150	405	Rozměry		Délka x šířka x výška	[g]	GTIN	proficli@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Obj. č.
			[mm]							
60	150	405			405 x 150 x 60	1570	4030618311096	AAA905c002	21-04-09-16	3023.260

Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.