

SIMPLEX-kladiva s měkkou vložkou · Gumový kompozit / plast; s tělem z temperované litiny a vysoce kvalitní dřevěnou násadou

3026.050



Popis produktu

Série SIMPLEX 3026 s kombinací vložek z gumového kompozitu / plastu je jedním z nejprodávanějších kladiv firmy Halder.

Středně tvrdá gumová vložka (série 3202) je velmi odolná opotřebení, tlumící a pachově neutrální a vydrží několikrát déle než běžné gumové kladivo.

Červená plastová vložka (série 3206) je tvrdá a navíc odolná proti olejům a tukům. Tato kombinace vložek má široký rozsah použití.

Tělo z temperované litiny má integrované ochranné pouzdro násady, které zajišťuje vysokou odolnost proti prasknutí.

Kvalitní, vibrace tlumící, ergonomicky tvarovaná dřevěná násada je v oblasti držadla dvojitě lakovaná a tím odolná proti znečištění.

Podle chytrého principu SIMPLEX jsou všechny komponenty vyměnitelné a doplňitelné. To šetří nejen peníze, ale také přírodní zdroje.

Toto provedení je k dispozici od průměru 30 mm do 60 mm a v průměru 60 mm s gumovou vložkou a s "nohou" (3026.260).

Vlastnosti výrobku:

- SIMPLEX-kladivo s kombinací vložek z gumového kompozitu (černá, středně tvrdá, tlumící, pachově neutrální, odolná opotřebení) / plastu (červená, tvrdá, odolná proti olejům a tukům).
- Tělo z temperované litiny s integrovaným ochranným pouzdem násady a vynikající odolností proti prasknutí.
- Kvalitní, vibrace tlumící, ergonomicky tvarovaná dřevěná násada, v oblasti držadla dvojitě lakovaná (odolná proti znečištění).
- Všechny části jsou vyměnitelné / doplňitelné, tedy velmi hospodárné a šetřící přírodní zdroje.
- K dostání od průměru 30 mm do 60 mm jako perlík a v průměru 60 mm s gumovou vložkou a s "nohou".
- Nejprodávanější kladivo firmy Halder se širokou škálou použití.

Oblasti použití

Pro lehké až středně těžké práce, montáž a opravy motorových a nákladních vozidel, vyklepávání důlků, údržbářské práce, stavbu lešení a konstrukce stanů, stavbu montovaných domů, tesařské práce

Materiál

Násada

- Dřevo

Úderná vložka 1

- Gumový kompozit, černá
- Středně tvrdá
- tlumící
- Pachově neutrální
- Nízké opotřebení

Úderná vložka 2

- Plast, červená
- tvrdé
- Odolná proti olejům a tukům
- Univerzální

Plášť

- Temperovaná litina

Informace pro objednání

Ø	135	370	Rozměry	Délka x šířka x výška	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Obj. č.
			[mm]						
50	135	370		370 x 135 x 50	1130	4030618300663	AAA905c002	21-04-09-16	3026.050

Příklad použití







Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.