

SIMPLEX-kladiva s měkkou vložkou · Gumový kompozit / superplastik; s tělem z temperované litiny a vysoce kvalitní dřevěnou násadou

3027.040



Popis produktu

Série SIMPLEX 3027 s kombinací vložek z gumového kompozitu / superplastiku je nepostradatelným společníkem pro mnoho aplikací a nejprodávanejší kombinací od firmy Halder. Středně tvrdá gumová vložka (série 3202) je velmi odolná opotřebení, tlumící a pachově neutrální a vydrží několikrát déle než běžné gumové kladivo.

Superplastik vložka (série 3207) umožňuje větší sílu úderu než gumová vložka. Je to středně tvrdá plastová vložka z extrudovaného, extrémně homogenního materiálu. Ve srovnání s vložkami ze vstříkovaného plastu je tak výrazně odolnější i proti opotřebení.

Tělo z temperované litiny má integrované ochranné pouzdro násady, které zajišťuje vysokou odolnost proti prasknutí.

Kvalitní, vibrace tlumící, ergonomicky tvarovaná dřevěná násada je v oblasti držadla dvojitě lakovaná a tím odolná proti znečištění.

Podle chytrého principu SIMPLEX jsou všechny komponenty vyměnitelné a doplňitelné. To šetří nejen peníze, ale také přírodní zdroje.

Toto provedení je k dispozici od průměru 30 mm do 80 mm, také jako perlík (3027.081, 3027.100) a v průměrech 60 mm a 80 mm s gumovou vložkou a s "nohou". Provedení o průměru 80 mm je k dostání také s extra krátkou násadou (3027.082).

Vlastnosti výrobku:

- SIMPLEX-kladivo s kombinací vložek z gumového kompozitu (černá, středně tvrdá, tlumící, pachově neutrální, odolná opotřebení) / superplastiku (bílá, středně tvrdá, velmi odolná).
- Tělo z temperované litiny s integrovaným ochranným pouzdem násady a vynikající odolností proti prasknutí.
- Kvalitní, vibrace tlumící, ergonomicky tvarovaná dřevěná násada, v oblasti držadla dvojitě lakovaná (odolná proti znečištění).
- Všechny díly jsou vyměnitelné / doplňitelné, tedy velmi hospodárné a šetřící přírodní zdroje.
- K dostání od průměru 30 mm do 80 mm, také jako perlík (3027.081, 3027.100) a v průměru 60 mm a 80 mm také s gumovou vložkou a s "nohou".
- Průměr 80 mm k dostání také s extra krátkou násadou (3027.082).
- Nejprodávanejší kladivo firmy Halder

Oblasti použití

Zahradní a terénní úpravy, dláždění, usazování obrubníků, stavba lešení, stavba stanů, tesařské práce, stavba plotu, usazování krovů

Materiál

Násada

- Dřevo

Úderná vložka 1

- Gumový kompozit, černá
- Středně tvrdá
- tlumící
- Pachově neutrální
- Nízké opotřebení

Úderná vložka 2

- Superplastik, bílá
- Středně tvrdá
- Velmi odolná
- Odolná proti opotřebení

Plášť

- Temperovaná litina

Informace pro objednání

Ø	Rozměry		Délka x šířka x výška	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Obj. č.
	[mm]	[mm]						
40	115	325	325 x 115 x 40	635	4030618300694	AAA905c002	21-04-09-16	3027.040

Příklad použití









Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.