

SIMPLEX-perlíky · Gumový kompozit / superplastik; s tělem z temperované litiny a násadou z hickory

3027.061



Popis produktu

Série SIMPLEX 3027 s kombinací vložek z gumového kompozitu / superplastiku je nepostradatelným společníkem pro mnoho aplikací a nejprodávanější kombinací od firmy Halder a proto je k dostání také jako perlík ve dvou provedeních: Jednak s průměrem hlavy 80 mm, s celkovou hmotností 3170 g a celkovou délkou 80 cm (také s gumovou vložkou se stojanem). Ve větší verzi s průměrem hlavy 100 mm, s celkovou hmotností 5350 g a celkovou délkou 100 cm. Středně tvrdá gumová vložka (série 3202) je velmi odolná opotřebení, tlumící a pachově neutrální a vydrží několikrát déle než běžné gumové kladivo.

Superplastik vložka (série 3207) umožňuje větší sílu úderu než gumová vložka. Je to středně tvrdá plastová vložka z extrudovaného, extrémně homogenního materiálu. Ve srovnání s vložkami ze vstřikovaného plastu je tak výrazně odolnější i proti opotřebení.

Tělo z temperované litiny má integrované ochranné pouzdro násady, které zajišťuje vysokou odolnost proti prasknutí.

Velmi stabilní násada z hickory s dlouhými vlákny je lakovaná a ergonomicky tvarovaná.

Podle chytrého principu SIMPLEX jsou všechny komponenty vyměnitelné a doplňitelné. To nejen šetří peníze, ale také přírodní zdroje.

Vlastnosti výrobku:

- SIMPLEX-perlík s kombinací vložek z gumového kompozitu (černá, středně tvrdá, tlumící, pachově neutrální, odolná proti opotřebení) / superplastiku (bílá, středně tvrdá, velmi odolná).
- Tělo z temperované litiny s integrovaným ochranným pouzdem násady a vysokou odolností proti prasknutí.
- Velmi stabilní násada z hickory s dlouhými vlákny, lakovaná a ergonomicky tvarovaná.
- Všechny části jsou vyměnitelné / doplňitelné, tedy velmi hospodárné a šetřící přírodní zdroje.
- K dostání v průměru 80mm (celková hmotnost 3170 g) a 100 mm (celková hmotnost 5350 g).
- Dostání od průměru 80mm také s gumovou vložkou se stojanem.

Oblasti použití

Zahradní a terénní úpravy, usazování obrubníků, pokládka kamenů ve tvaru „L“, zednické práce a pokládka schodů, stavba plotu, zatlukání ocelových klínů, stavba lešení, stavba stanů, tesařské práce, stavba montovaných domů, nasazování krovu

Materiál

Násada

- Hickora

Úderná vložka 1

- Gumový kompozit, černá
- Středně tvrdá
- tlumící
- Pachově neutrální
- Nízké opotřebení

Úderná vložka 2

- Superplastik, bílá
- Středně tvrdá
- Velmi odolná
- Odolná proti opotřebení

Plášť

- Temperovaná litina

Informace pro objednání

Ø			Rozměry			GTIN	Obj. č.
			Délka x šířka x výška				
			[mm]		[g]		
60	150	700	800 x 150 x 60		1810	4030618311676	3027.061

Příklad použití







Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.