

## Box Klasik · SIMPLEX-kladivo s měkkou vložkou, gumový kompozit / superplastik a tesařské kladivo PICARD 3027s016



### Popis produktu

Box Klasik obsahuje 2 nejprodávější produkty předních německých výrobců kladiv Picard a Erwin Halder a je nezbytnou součástí pro ty, kteří milují vysoce kvalitní nářadí. Tesařské kladivo PICARD 298 s tradiční hnědou násadou je nezbytným nástrojem každého tesaře. Zaujme pečlivě tvarovanou, kovanou hlavou kladiva, která je vyrobená ze speciální legované oceli PICARD. Trubková ocelová násada, vyrobená z chrom-molybdenu, je velmi odolná proti otřesům a pevně drží v hlavě kladiva. Magnetický držák hřebíků umožňuje nastavení hřebíků jednou rukou. Jemně broušená hlava kladiva je chráněná proti korozi transparentní práškovou barvou.

SIMPLEX-kladivo s měkkou vložkou s kombinací vložek z gumového kompozitu / superplastiku o průměru 60 mm je nepostradatelným společníkem pro širokou škálu použití jako jsou zahradní a terénní úpravy (pokládka dlažby, usazování obrubníků), v pozemních stavbách (lešení, bednění), při stavbách montovaných domů a pro tesařské práce (usazování trámů). Středně tvrdá gumová vložka je velmi odolná proti opotřebení, tlumí hluk a je pachově neutrální, a vydrží mnohokrát déle než běžné gumové kladivo. Středně tvrdá vložka ze superplastiku, vyrobená ze speciálního plastu, umožňuje vyšší údernou sílu a je velmi odolná proti opotřebení, čímž i déle vydrží. Tělo z temperované litiny má integrované ochranné pouzdro násady, které zajišťuje vysokou odolnost proti prasknutí.

Vysoce kvalitní, vibrace tlumící, ergonomicky tvarovaná dřevěná násada je v oblasti držadla dvojitě lakovaná a tím odolná proti znečištění.

Všechny díly jsou vyměnitelné / doplňitelné, čímž jsou velmi ekonomické a šetrné k životnímu prostředí. SIMPLEX je šetrný k obrobku i k uživateli.

Box Klasik obsahuje 2 nejprodávější produkty předních německých výrobců kladiv PICARD a HALDER.

- HALDER SIMPLEX-kladivo s měkkou vložkou o průměru 60 mm (obj. č. 3027.060):
  - kombinace vložek z gumového kompozitu (středně tvrdá, tlumící, pachově neutrální, odolná proti opotřebení) / superplastiku (středně tvrdá, velmi odolná proti opotřebení).
  - tělo z temperované litiny s integrovaným ochranným pouzdrům násady a vynikající odolností proti prasknutí.
  - všechny díly jsou vyměnitelné / doplňitelné.
  - kvalitní, vibrace tlumící, ergonomicky tvarovaná dřevěná násada.
  - násada je v oblasti držadla dvojitě lakovaná (odolná proti znečištění).
  - klasika v oblasti stavebnictví / zahradních a terénních úprav, ale také vhodné pro širokou škálu použití (např. při stavbách montovaných domů, pro tesařské práce, stavby lešení, stavby plotů).
- Tesařské kladivo PICARD 298 (obj. č. 0029810):
  - tradiční hnědá 1-složková násada.
  - s magnetickým držákem hřebíků a zdrsňným povrchem pro údery.
  - vyrobené ze speciální legované oceli PICARD.
  - pečlivě kalené a temperované.
  - delší uchycení ocelové trubky u hlavy kladiva zajišťuje stabilní spojení hlavy a násady.
  - robustní ocelová trubka z chrom-molybdenu.
  - hlava s lesklou povrchovou úpravou je práškově lakovaná, a tím je odolná proti korozi.
  - NEZBYTNOST pro každého tesaře, kterou ocení i truhláři, pokrývači a klempíři.

Box Klasik je nejenom pro dva, ale pro všechny případy!

Oba produkty jsou testovány společností VPA.

### Oblasti použití

Pro zahradní a terénní úpravy, dláždění, tesařské práce, truhlářské práce, klempířské práce, pokrývání

### Informace pro objednání

Rozměry Délka x šířka x výška [mm]	 [g]	GTIN	Obj. č.
335 x 75 x 445	2110	4030618310969	3027s016

## Shoda

### Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

### Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

### Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.