

Box SIMPLEX Plus pro Zahradní a terénní úpravy · SIMPLEX-kladivo s měkkou vložkou o průměru 60 mm, gumový kompozit s "nohou" / superplastik plus vodováha STABILA 3027s024



Popis produktu

Tento box SIMPLEX PLUS pro ZAHRADNÍ / TERÉNNÍ ÚPRAVY obsahuje SIMPLEX-kladivo s měkkou vložkou a jako bonus vodováhu STABILA Typ 80 AS, 20 cm. SIMPLEX-kladivo s měkkou vložkou o průměru 60 mm (obj. č. 3027.260) s kombinací vložek z gumového kompozitu / superplastiku je neprodávanějším kladivem firmy Halder. Gumová vložka s "nohou" svým důmyslným tvarem zajišťuje bezpečné stání kladiva na hlavě, tím se snižuje potřeba se stále ohýbat, což práci činí podstatně ergonomičtější a šetrnější k zádům. Osvědčená gumová směs má velmi nízké opotřebení, je tlumící a pachově neutrální a vydrží několikrát déle než běžné gumové kladivo. Vložka superplastik umožňuje větší sílu úderu než gumová vložka. Všechny části jsou vyměnitelné / doplňitelné, tedy velmi hospodárné a šetřící přírodní zdroje. Vodováha STABILA Typ 80 AS, 20 cm (obj. č. 19565) je přesná a spolehlivá vodováha s tenkým profilem. Vyztužený hliníkový obdélníkový profil Typ 80 AS spolu s technologií STABILA zajišťuje přesnost a dlouhou životnost. Ampulky a měřicí plochy se během výrobního procesu vyrovnávají a jsou trvale spojeny. STABILA tak garantuje tu nejvyšší přesnost měření po mnoho let. Jedná se o vodováhu, která splní to, co slibuje.

Vlastnosti produktu:


Reklamní box se SIMPLEX-kladivem s měkkou vložkou plus vodováha STABILA:

- Obsahuje SIMPLEX-kladivo s měkkou vložkou o průměru 60 mm (obj. č. 3027.260) s kombinací vložek z gumového kompozitu s "nohou" (černá, středně tvrdá, tlumící, pachově neutrální, odolná proti opotřebení) / superplastiku (bílá, středně tvrdá, velmi odolná).
- Další neprodávanější hit firmy Halder pro stavebnictví / zahradní a terénní úpravy: Gumová vložka s "nohou" zajišťuje práci šetrnější k zádům a snižuje potřebu se ohýbat.
- Všechny části jsou vyměnitelné / doplňitelné, tedy velmi hospodárné a šetřící přírodní zdroje.
- Doplněn o vodováhu STABILA Typ 80 AS, 20 cm (obj. č. 19565).
 - Hliníkový obdélníkový profil s vyztuženými žebry - pro vysokou stabilitu a bezpečné držení při práci.
 - Integrované protiskluzové zarážky umožňují pevné držení při měření - vodováha neklouže.
 - Velmi kvalitní ampulky STABILA pro optimální čitelnost - vysoce průhledné, odolné akrylátové sklo s přesně vybrúšenými vnitřními obrysy a fluorescenční tekutinou.
 - Vodováha se dvěma měřicími plochami - přesné měření ve všech polohách.
 - Vybavení: 1 horizontální ampulka, 1 vertikální ampulka, 2 měřicí potažené plochy.

Oblasti použití

Dláždění

Informace pro objednání

Rozměry Délka x šířka x výška [mm]	 [g]	GTIN	Obj. č.
157 x 70 x 417	1880	4030618313205	3027s024

Příklad použití



Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.