

SIMPLEX-perlíky · Gumový kompozit / nylon; s tělem z temperované litiny a násadou z hickory

3028.081



Popis produktu

SIMPLEX-perlík série 3028 s kombinací vložek z gumového kompozitu / nylonu pokrývá široké spektrum použití a je proto široce rozšířen v kovozpracujícím průmyslu. Středně tvrdá gumová vložka (série 3202) je velmi odolná opotřebení, tlumící a pachově neutrální a vydrží několikrát déle než běžné gumové kladivo. Nylonová vložka (série 3208) nabízí vynikající vlastnosti úderu a zaručuje maximální pevnost s nejdelší životností. Je z extrudovaného, extrémně homogenního materiálu. Ve srovnání s vložkami ze vstříkovaného plastu je tak výrazně odolnější proti opotřebení a dokonce ani při teplotách pod bodem mrazu se nevyštípnávají. Navíc je odolná proti olejům a tukům. Tělo z temperované litiny má integrované ochranné pouzdro násady, které zajišťuje vysokou odolnost proti prasknutí. Velmi stabilní násada z hickory s dlouhými vlákny je lakovaná a ergonomicky tvarovaná. Podle chytrého principu SIMPLEX jsou všechny komponenty vyměnitelné a doplňitelné. To nejen šetří peníze, ale také přírodní zdroje. Tento perlík je k dostání v průměru 80 mm, celkovou hmotností 3470 g a celkovou délkou 80 cm také s gumovou vložkou se stojanem (3028.281).

Vlastnosti výrobku:

- SIMPLEX-perlík je osazen kombinací vložek z gumového kompozitu (černá, středně tvrdá, tlumící, pachově neutrální, odolná proti opotřebení) / nylonu (bílá, tvrdá, velmi odolná proti opotřebení, žádné vyštípnutí i při teplotách pod bodem mrazu, odolná proti olejům a tukům).
- Tělo z temperované litiny s integrovaným ochranným pouzdem násady a vysokou odolností proti prasknutí.
- Velmi stabilní násada z hickory s dlouhými vlákny, lakovaná a ergonomicky tvarovaná.
- Všechny díly jsou vyměnitelné / doplňitelné, tedy velmi hospodárné a šetřící přírodní zdroje.
- K dostání v průměru 80 mm (celková hmotnost 3470 g) také s gumovou vložkou s "nohou".

Oblasti použití

Montáž obrobků s ostrými hranami, montáž domů, stavba zařízení, stavba hal, ocelové konstrukce, stavba výstavních stánků, opravárenské a údržbářské práce

Materiál

Násada

- Hickora

Úderná vložka 1

- Gumový kompozit, černá
- Středně tvrdá
- tlumící
- Pachově neutrální
- Nízké opotřebení

Úderná vložka 2

- Nylon, bílá
- tvrdé
- Velmi odolná proti opotřebení
- bez vyštípnutí (dokonce i při teplotách pod nulou)
- Odolná proti olejům a tukům

Plášť

- Temperovaná litina

Informace pro objednání

Ø	Rozměry		Délka x šířka x výška	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Obj. č.
	[mm]	[mm]						
80	175	800	800 x 175 x 80	3470	4030618302322	AAA938c002	21-04-09-20	3028.081

Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.