

SIMPLEX-kladiva s měkkou vložkou · Gumový kompozit / nylon; s tělem z temperované litiny a vysoce kvalitní, extra krátkou, dřevěnou násadou

3028.082



Popis produktu

Toto kladivo SIMPLEX s měkkou vložkou disponuje extra krátkou násadou. Kompaktní konstrukce brání narážení konce držadla na zem.

Série SIMPLEX 3028 s kombinací vložek z gumového kompozitu / nylonu pokrývá široké spektrum použití a je proto široce rozšířeno v kovozpracujícím průmyslu.

Středně tvrdá gumová vložka (série 3202) je velmi odolná proti opotřebení, tlumící a pachově neutrální a vydrží několikrát déle než běžné gumové kladivo.

Nylonová vložka (série 3208) nabízí vynikající vlastnosti úderu a zaručuje maximální pevnost s nejdelší životností. Je z extrudovaného, extrémně homogenního materiálu. Ve srovnání s vložkami ze vstříkovaného plastu je tak výrazně odolnější proti opotřebení a dokonce ani při teplotách pod bodem mrazu se nevyštípávají. Navíc je odolná proti olejům a tukům.

Tělo z temperované litiny má integrované ochranné pouzdro násady, které zajišťuje vysokou odolnost proti prasknutí.

Kvalitní, vibrace tlumící, ergonomicky tvarovaná, extra krátká, dřevěná násada je v oblasti držadla dvojité lakovaná a tím odolná proti znečištění.

Podle chytrého principu SIMPLEX jsou všechny komponenty vyměnitelné a doplňitelné. To nejen šetří peníze, ale také přírodní zdroje.

Vlastnosti výrobku:

- SIMPLEX-kladivo o průměru 80 mm s kombinací vložek z gumového kompozitu (černá, středně tvrdá, tlumící, pachově neutrální, odolná proti opotřebení) / nylonu (bílá, tvrdá, velmi odolná proti opotřebení, žádné vyštípnutí i při teplotách pod bodem mrazu, odolná proti olejům a tukům).
- Extra krátká násada, žádné narážení konce držadla na zem.
- Tělo z temperované litiny s integrovaným ochranným pouzdem násady a vynikající odolností proti prasknutí.
- Kvalitní, vibrace tlumící, ergonomicky tvarovaná dřevěná násada, v oblasti držadla dvojité lakovaná (odolná proti znečištění).
- Všechny části jsou vyměnitelné / doplňitelné, tedy velmi hospodárné a šetřící přírodní zdroje.
- Prodejní hit Halder.

Oblasti použití

Montáž obrobků s ostrými hranami, bytová výstavba, stavba zařízení, stavba hal, ocelové konstrukce, stavba výstavních stánků, opravárenské a údržbářské práce

Materiál

Násada

- Dřevo

Úderná vložka 1

- Gumový kompozit, černá
- Středně tvrdá
- tlumící
- Pachově neutrální
- Nízké opotřebení

Úderná vložka 2

- Nylon, bílá
- tvrdé
- Velmi odolná proti opotřebení
- bez vyštípnutí (dokonce i při teplotách pod nulou)
- Odolná proti olejům a tukům

Plášť

- Temperovaná litina

Informace pro objednání

Ø	Rozměry		Délka x šířka x výška [mm]	Provedení rukojeti	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Obj. č.
	—	—							
80	175	325	325 x 175 x 80	extra krátká	2790	4030618312932	AAA905c002	21-04-09-16	3028.082

Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.