

SIMPLEX-perlíky · Gumový kompozit s "nohou" / nylon; s tělem z temperované litiny a násadou hickory

3028.261



Popis produktu

SIMPLEX-perlík o průměru 60 mm a 80 mm s kombinací vložek z gumového kompozitu / nylonu je nepostradatelným společníkem pro mnoho aplikací, zejména v kovoobráběcím průmyslu. Tento prodejní hit firmy Halder byl nyní dále vylepšen:

Gumová vložka s "nohou" (3202.2) svým důmyslným tvarem zajišťuje bezpečné stání kladiva na hlavě, tím snižuje potřebu se ohýbat, což práci činí podstatně ergonomičtější a šetrnější k zádům. Osvědčená gumová směs má velmi nízké opotřebení, je tlumící a pachově neutrální a vydrží několikrát déle než běžné gumové kladivo.

Nylonová vložka (série 3208) nabízí vynikající vlastnosti úderu a zaručuje maximální pevnost s nejdelší životností. Je z extrudovaného, extrémně homogenního materiálu. Ve srovnání s vložkami ze vstřikovaného plastu je tak výrazně odolnější i proti opotřebení a dokonce se při teplotách pod bodem mrazu nevyštípává. Navíc je odolná proti olejům a tukům.

Jeho 70 cm dlouhá násada z hickory umožňuje pohodlné uchopení perlíku ze stoje.

Tělo z temperované litiny má integrované ochranné pouzdro násady, které zajišťuje vysokou odolnost proti prasknutí.

Podle chytrého principu SIMPLEX jsou všechny komponenty vyměnitelné a doplňitelné. To nejen šetří peníze, ale také přírodní zdroje.

K dostání v průměru 60 mm a 80 mm. Rovněž s krátkou násadou.

Vlastnosti výrobku:

- Další nejprodávanější hit Halder: gumová vložka s "nohou" (3202.2) ve spojení s násadou dlouhou 70 cm zajišťuje práci šetrnější k zádům a snižuje potřebu se ohýbat.
- SIMPLEX-perlík s kombinací vložek z gumového kompozitu (černá, středně tvrdá, tlumící, pachově neutrální, odolná proti opotřebení) / nylonu (bílá, tvrdá, velmi odolná proti opotřebení, žádné vyštípnutí i při teplotách pod bodem mrazu, odolná proti olejům a tukům).
- 70 cm dlouhá násada z hickory umožňuje pohodlné uchopení ze stoje.
- Tělo z temperované litiny s integrovaným ochranným pouzdem násady a vysokou odolností proti prasknutí.
- Všechny části jsou vyměnitelné / doplňitelné, tedy velmi hospodárné a šetřící přírodní zdroje.
- K dostání v průměru 60 mm a 80 mm a také s krátkou násadou.
- Prodejní hit Halder.

Oblasti použití

Montáž obrobků s ostrými hranami, bytová výstavba, stavba zařízení, stavba hal, ocelové konstrukce, stavba výstavních stánků, opravárenské a údržbářské práce

Tohle kladivo se vyznačuje speciální vložkou s "nohou", která byla zabudovaná do těla.

Materiál

Násada

- Hickora

Úderná vložka 1

- Gumový kompozit, černá, s "nohou"
- Středně tvrdá
- tlumící
- Pachově neutrální
- Nízké opotřebení

Úderná vložka 2

- Nylon, bílá
- tvrdé
- Velmi odolná proti opotřebení
- Odolná proti olejům a tukům

Plášť

- Temperovaná litina

Informace pro objednání

Ø	150	780	Rozměry	Délka x šířka x výška	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	Obj. č.
			[mm]					
60	150	780		780 x 150 x 60	1900	4030618311690	AAA938c002	3028.261

Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.