

## SIMPLEX-kladiva s měkkou vložkou · Gumový kompozit, s "nohou" / Nylon; s tělem z temperované litiny a vysoce kvalitní dřevěnou násadou

3028.280



### Popis produktu

SIMPLEX-kladivo o průměru 60 mm a 80 mm s kombinací vložek z gumového kompozitu / nylonu pokrývá široké spektrum použití a je proto široce rozšířeno v kovozpracujícím průmyslu. Tento prodejní hit firmy Halder byl nyní dále vylepšen:

Gumová vložka s "nohou" (3202.2) svým důmyslným tvarem zajišťuje bezpečné stání kladiva na hlavě, tím se snižuje potřeba se stále ohýbat, což práci činí podstatně ergonomičtější a šetrnější k zádům. Osvědčená gumová směs má velmi nízké opotřebení, je tlumící a pachově neutrální a vydrží několikrát déle než běžné gumové kladivo.

Nylonová vložka (série 3208) nabízí vynikající vlastnosti úderu a zaručuje maximální pevnost s nejdelší životností. Je z extrudovaného, extrémně homogenního materiálu. Ve srovnání s vložkami ze vstřikovaného plastu je tak výrazně odolnější proti opotřebení a dokonce ani při teplotách pod bodem mrazu se nevyštípnávají. Navíc je odolná proti olejům a tukům.

Tělo z temperované litiny má integrované ochranné pouzdro násady, které zajišťuje vysokou odolnost proti prasknutí.

Kvalitní, vibrace tlumící, ergonomicky tvarovaná dřevěná násada je v oblasti držadla dvojitě lakovaná a tím odolná proti znečištění.

Podle chytrého principu SIMPLEX jsou všechny komponenty vyměnitelné a doplňitelné. To nejen šetří peníze, ale také přírodní zdroje.

Toto provedení je k dostání v průměru 60 mm a 80 mm, také jako perlík. Provedení o průměru 80 mm je k dostání také s extra krátkou násadou (3028.282).

Vlastnosti výrobku:

- Další nejprodávanější hit firmy Halder: Gumová vložka s "nohou" (3202.2) zajišťuje práci šetrnější k zádům a snižuje potřebu se ohýbat.
- SIMPLEX-kladivo s kombinací vložek z gumového kompozitu s "nohou" (černá, středně tvrdá, tlumící, pachově neutrální, odolná opotřebení) / nylonu (bílá, tvrdá, velmi odolná proti opotřebení, žádné vyštípnutí ani při teplotách pod bodem mrazu, odolná proti olejům a tukům).
- Tělo z temperované litiny s integrovaným ochranným pouzdem násady a vysokou odolností proti prasknutí.
- Kvalitní, vibrace tlumící, ergonomicky tvarovaná dřevěná násada, v oblasti držadla dvojitě lakovaná (odolná proti znečištění).
- Všechny části jsou vyměnitelné / doplňitelné, tedy velmi hospodárné a šetřící přírodní zdroje.
- K dostání v průměru 60 mm a 80 mm, také jako perlík.
- Provedení o průměru 80 mm k dostání také s extra krátkou násadou (3028.282).
- Prodejní hit Halder.

### Oblasti použití

Montáž obrobků s ostrými hranami, bytová výstavba, stavba zařízení, stavba hal, ocelové konstrukce, stavba výstavních stánků, opravárenské a údržbářské práce

Tohle kladivo se vyznačuje speciální vložkou s "nohou", která byla zabudovaná do těla.

### Materiál

#### Násada

- Dřevo

#### Úderná vložka 1

- Gumový kompozit, černá, s "nohou"
- Středně tvrdá
- tlumící
- Pachově neutrální
- Nízké opotřebení

#### Úderná vložka 2

- Nylon, bílá
- tvrdé
- Velmi odolná proti opotřebení
- bez vyštípnutí (dokonce i při teplotách pod nulou)
- Odolná proti olejům a tukům

#### Plášť

- Temperovaná litina

## Informace pro objednání

| Ø  |  |  | Rozměry<br>Délka x šířka x výška<br>[mm] | <br>[g] | GTIN          | proficl@ss<br>5.0 | ecl@ss 10.1 | Obj. č.  |
|----|---|---|--|--|---------------|-------------------|-------------|----------|
| 80 | 175   | 490   | 490 x 175 x 80                           | 2930   | 4030618312413 | AAA905c002        | 21-04-09-16 | 3028.280 |

## Shoda

### Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

### Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

### Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.