

SIMPLEX-kladiva s měkkou vložkou · Gumový kompozit, s "nohou" / Měkký kov; s tělem z temperované litiny a vysoce kvalitní dřevěnou násadou

3029.280



Popis produktu

Série SIMPLEX 3029 disponuje kombinací vložek z gumového kompozitu / měkkého kovu. Gumová vložka s "nohou" (3202.2) svým důmyslným tvarem zajišťuje bezpečné stání kladiva na hlavě, tím se snižuje potřeba se stále ohýbat, což práci činí podstatně ergonomičtější a šetrnější k zádům. Osvědčená gumová směs má velmi nízké opotřebení, je tlumící a pachově neutrální a vydrží několikrát déle než běžné gumové kladivo. Stříbrná hliníková vložka z měkkého kovu (série 3209) je tvrdá, žáruvzdorná a nahrazuje klasické olověné kladivo. Tělo z temperované litiny má integrované ochranné pouzdro násady, které zajišťuje vysokou odolnost proti prasknutí. Kvalitní, vibrace tlumící, ergonomicky tvarovaná dřevěná násada je v oblasti držadla dvojité lakovaná a tím odolná proti znečištění. Podle chytrého principu SIMPLEX jsou všechny komponenty vyměnitelné a doplňitelné. To nejen šetří peníze, ale také přírodní zdroje. Toto provedení je k dostání v průměru 60 mm a 80 mm. Provedení o průměru 80 mm je k dostání také s extra krátkou násadou (obj. č. 3029.282).

Vlastnosti výrobku:

- Gumová vložka s "nohou" (3202.2) zajišťuje práci šetrnější k zádům a snižuje potřebu se ohýbat.
- SIMPLEX-kladivo s kombinací vložek z gumového kompozitu s "nohou" (černá, středně tvrdá, tlumící, pachově neutrální, odolná proti opotřebení) / měkkého kovu (stříbrná, tvrdá, žáruvzdorná).
- Tělo z temperované litiny s integrovaným ochranným pouzdem násady a vysokou odolností proti prasknutí.
- Kvalitní, vibrace tlumící, ergonomicky tvarovaná dřevěná násada, v oblasti držadla dvojité lakovaná (odolná proti znečištění).
- Všechny části jsou vyměnitelné / doplňitelné, tedy velmi hospodárné a šetřící přírodní zdroje.
- K dostání v průměru 60 mm a 80 mm.
- Provedení o průměru 80 mm je k dostání také s extra krátkou násadou (3029.282).
- Vložka z měkkého kovu je vyrobená z hliníku a nahrazuje běžná olověná kladiva.

Oblasti použití

Konstrukce forem, stavba zařízení, montáž a opravy motorových a nákladních vozidel

Tohle kladivo se vyznačuje speciální vložkou s "nohou", která byla zabudovaná do těla.

Materiál

Násada

- Dřevo

Úderná vložka 1

- Gumový kompozit, černá, s "nohou"
- Středně tvrdá
- tlumící
- Pachově neutrální
- Nízké opotřebení

Úderná vložka 2

- Měkký kov, stříbrná
- tvrdé
- Žáruvzdorná

Plášť

- Temperovaná litina

Informace pro objednání

Ø	175	490	Rozměry	Délka x šířka x výška	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1 21-04-09-16	Obj. č.
			[mm]						
80	175	490	490 x 175 x 80	490 x 175 x 80	3550	4030618312420	AAA905c002	21-04-09-16	3029.280

Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.