

SIMPLEX-kladiva s měkkou vložkou • Plast / měkký kov; s tělem z temperované litiny a vysoce kvalitní dřevěnou násadou

3069.030



Popis produktu

Série SIMPLEX 3069 je dostupná s kombinací vložek plast / měkký kov.
Červená plastová vložka (série 3206) je tvrdá a navíc odolná proti olejům a tukům.
Stříbrná hliníková vložka z měkkého kovu (série 3209) je tvrdá, žáruvzdorná a nahrazuje klasické olověné kladivo.

Tělo z temperované litiny má integrované ochranné pouzdro násady, které zajišťuje vysokou odolnost proti prasknutí.

Kvalitní, vibrace tlumící, ergonomicky tvarovaná dřevěná násada je v oblasti držadla dvojitě lakovaná a tím odolná proti znečištění.

Podle chytrého principu SIMPLEX jsou všechny komponenty vyměnitelné a doplňitelné. To šetří nejen peníze, ale také přírodní zdroje.

Toto provedení je k dispozici od průměru 30 mm do 60 mm.

Vlastnosti výrobku:

- SIMPLEX-kladivo s kombinací vložek z plastu (červená, tvrdá, odolná proti olejům a tukům) / měkkého kovu (stříbrná, tvrdá, žáruvzdorná).
- Tělo z temperované litiny s integrovaným ochranným pouzdem násady a vynikající odolností proti prasknutí.
- Kvalitní, vibrace tlumící, ergonomicky tvarovaná dřevěná násada, v oblasti držadla dvojitě lakovaná (odolná proti znečištění).
- Všechny části jsou vyměnitelné / doplňitelné, tedy velmi hospodárné a šetřící přírodní zdroje.
- K dostání od průměru 30 mm do 60 mm.

Oblasti použití

Konstrukce forem, stavba zařízení, montáž a opravy motorových a nákladních vozidel

Materiál

Násada

- Dřevo

Úderná vložka 1

- Plast, červená
- tvrdé
- Odolná proti olejům a tukům
- Univerzální

Úderná vložka 2

- Měkký kov, stříbrná
- tvrdé
- Žáruvzdorná

Plášť

- Temperovaná litina

Informace pro objednání

Ø			Rozměry			GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Obj. č.
			Délka x šířka x výška	[mm]					
30	90	295	295 x 90 x 30	[mm]	362	4030618302537	AAA905c002	21-04-09-16	3069.030

Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.