

## SIMPLEX-perlíky · Superplastik / měkký kov; s tělem z temperované litiny a násadou z hickory

### 3079.081



#### Popis produktu

SIMPLEX-perlík série 3079 je osazen kombinací vložek superplastik / měkký kov. Superplastik vložka (série 3207) je středně tvrdá plastová vložka z extrudovaného, extrémně homogenního materiálu. Ve srovnání s vložkami ze vstříkovaného plastu je tak výrazně odolnější i proti opotřebení.

Stříbrná hliníková vložka z měkkého kovu (série 3209) je tvrdá, žáruvzdorná a nahrazuje klasické olověné kladivo.

Tělo z temperované litiny má integrované ochranné pouzdro násady, které zajišťuje vysokou odolnost proti prasknutí.

Velmi stabilní násada z hickory s dlouhými vlákny je lakovaná a ergonomicky tvarovaná.

Podle chytrého principu SIMPLEX jsou všechny komponenty vyměnitelné a doplňitelné. To nejen šetří peníze, ale také přírodní zdroje.

Tento perlík je k dostání v průměru 80 mm s celkovou hmotností 3650 g a celkovou délkou 80 cm.

Vlastnosti výrobku:

- SIMPLEX-perlík s kombinací vložek superplastik (bílá, středně tvrdá, velmi odolná) / měkký kov (stříbrná, tvrdá, žáruvzdorná).
- Tělo z temperované litiny s integrovaným ochranným pouzdem násady a vysokou odolností proti prasknutí.
- Velmi stabilní násada z hickory s dlouhými vlákny, lakovaná a ergonomicky tvarovaná.
- Všechny části jsou vyměnitelné / doplňitelné, tedy velmi hospodárné a šetřící přírodní zdroje.
- K dostání v průměru 80 mm (celková hmotnost 3650 g).

#### Oblasti použití

Vysoká síla úderu, vyrovnávací práce, konstrukce forem, stavba zařízení, montážní, opravárenské a údržbářské práce

#### Materiál

##### Násada

- Hickora

##### Úderná vložka 1

- Superplastik, bílá
- Středně tvrdá
- Velmi odolná
- Odolná proti opotřebení

##### Úderná vložka 2

- Měkký kov, stříbrná
- tvrdé
- Žáruvzdorná
- Vysoká síla úderu

##### Plášť

- Temperovaná litina

#### Informace pro objednání

Ø	Rozměry		Délka x šířka x výška	📦	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Obj. č.
	[mm]			[g]				
80	175	800	800 x 175 x 80	3665	4030618306436	AAA938c002	21-04-09-20	3079.081

## Shoda

### Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

### Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

### Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.