

## SIMPLEX-kladiva s měkkou vložkou • TPE-jemná; s hliníkovým tělem a vysoce kvalitní dřevěnou násadou

### 3101.060



#### Popis produktu

Série SIMPLEX 3101 je oboustranně osazená modrou vložkou TPE-jemná (série 3201). Toto je nejměkčí vložka série SIMPLEX, silně tlumící a tím vhodná pro citlivé práce. Na rozdíl od běžných gumových kladiv nezanechává žádný nežádoucí černý oděr.

Extra lehké hliníkové tělo s integrovaným ochranným pouzdrem násady umožňuje uživateli dobrou kontrolu a stanovení síly úderu. Lze tak zpracovávat materiály citlivé na prasknutí. Kvalitní, vibrace tlumící, ergonomicky tvarovaná dřevěná násada je v oblasti držadla dvojité lakovaná a tím odolná proti znečištění.

Podle chytrého principu SIMPLEX jsou všechny komponenty vyměnitelné a doplňitelné. To nejen šetří peníze, ale také přírodní zdroje.

Toto provedení je k dispozici od průměru 30 mm do 60 mm.

Vlastnosti výrobku:

- SIMPLEX-kladivo oboustrannými vložkami TPE-jemná (modrá, měkká, bez oděru, silně tlumící).
- Extra lehké hliníkové tělo s integrovaným ochranným pouzdrem násady umožňuje uživateli dobrou kontrolu a vlastní stanovení síly úderu (ideální pro materiály citlivé na prasknutí).
- Kvalitní, vibrace tlumící, ergonomicky tvarovaná dřevěná násada, v oblasti držadla dvojité lakovaná (odolná proti znečištění).
- Všechny části jsou vyměnitelné / doplňitelné, tedy velmi hospodárné a šetřící přírodní zdroje.
- K dostání od průměru 30 mm do 60 mm.

#### Oblasti použití

Pro velmi citlivé materiály, zahradní a terénní úpravy, pokládka dlaždic, pokládka přírodního kamene, montáž nábytku, sádrokartonové konstrukce, montáž oken a dveří, truhlářské práce

#### Materiál

##### Násada

- Dřevo

##### Vložky

- TPE-jemná, modrá
- Bez oděru
- Měkká

##### Plášť

- Hliník Al

#### Informace pro objednání

Ø	Rozměry		Délka x šířka x výška [mm]	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Obj. č.
60	150	405	405 x 150 x 60	825	4030618300359	AAA905c002	21-04-09-16	3101.060

## Příklad použití



## Shoda

### Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

### Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

### Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.