

SIMPLEX-kladiva s měkkou vložkou • Superplastik; s hliníkovým tělem a vysoce kvalitní dřevěnou násadou

3107.030



Popis produktu

Série SIMPLEX 3107 je oboustranně osazená vložkou superplastik. Tato nejprodávanejší plastová vložka firmy Halder je středně tvrdá, vyrobená z extrudovaného a extrémně homogenního materiálu. Ve srovnání s vložkami ze vstřikovaného plastu je tak výrazně odolnější i proti opotřebení.

Extra lehké hliníkové tělo s integrovaným ochranným pouzdem násady umožňuje uživateli dobrou kontrolu a vlastní stanovení síly úderu. Lze tak zpracovávat materiály citlivé na prasknutí. Kvalitní, vibrace tlumící, ergonomicky tvarovaná dřevěná násada je v oblasti držadla dvojitě lakovaná a tím odolná proti znečištění.

Podle chytrého principu SIMPLEX jsou všechny komponenty vyměnitelné a doplňitelné. To nejen šetří peníze, ale také přírodní zdroje.

Toto provedení je k dispozici od průměru 30 mm do 60 mm.

Vlastnosti výrobku:

- SIMPLEX-kladivo s vložkami superplastik na obou stranách (bílé, středně tvrdé, velmi odolné).
- Extra lehké hliníkové tělo s integrovaným ochranným pouzdem násady umožňuje uživateli dobrou kontrolu a vlastní stanovení síly úderu (ideální pro materiály citlivé na prasknutí).
- Kvalitní, vibrace tlumící, ergonomicky tvarovaná dřevěná násada, v oblasti držadla dvojitě lakovaná (odolná proti znečištění).
- Všechny části jsou vyměnitelné / doplňitelné, tedy velmi hospodárné a šetřící přírodní zdroje.
- K dostání od průměru 30 mm do 60 mm.

Oblasti použití

Zahradní a terénní úpravy, dláždění, usazování obrubníků, stavba plotu, zatlučení ocelových klínů, stavba lešení, stavba stanů, tvarování plechu, stavba montovaných domů, truhlářské práce, tesařské práce, montáž obrobků s ostrými hranami

Materiál

Násada

- Dřevo

Vložky

- Superplastik, bílá
- Středně tvrdá
- Velmi odolná
- Odolná proti opotřebení

Plášť

- Hliník Al

Informace pro objednání

Ø			Rozměry			GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Obj. č.
			Délka x šířka x výška	[mm]					
30	90	295	295 x 90 x 30	[mm]	215	4030618300489	AAA905c002	21-04-09-16	3107.030

Příklad použití



Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.