

Reklamní box Dream Team pro Pokládku dlaždic • SIMPLEX-kladivo s měkkou vložkou, TPE-jemná / TPE-střední a kladivo na dlažbu PICARD

3113s002



Popis produktu

Reklamní box "DREAM TEAM pro POKLÁDKU DLAŽDIC" zahrnuje dva specialisty na pokládku dlaždic od firem HALDER a PICARD:

SIMPLEX-kladivo s měkkou vložkou o průměru 40 mm (obj. č. 3113.040) s kombinací vložek z TPE-jemná / TPE-střední od firmy HALDER je ideálním doplňkem kladiva na dlažbu PICARD. Dlaždice mohou být pokládány opatrně a bez jejich poškození. Hliníkové tělo s integrovaným ochranným pouzdrům násady promění kladivo na extra lehký nástroj (345g) a umožňuje tak uživateli snadno aplikovat a ovládat správnou sílu úderu. Obě vložky jsou ořezuvzdorné a nezanechávají žádné šmouhy - na rozdíl od běžných gumových kladiv. Modrá vložka TPE-jemná je měkká a silně tlumící. Vložka TPE-střední je šedá, středně tvrdá a umožňuje větší sílu úderu. Podle chytrého principu SIMPLEX jsou všechny komponenty vyměnitelné. To nejen šetří peníze, ale také životní prostředí.

Kladivo na dlažbu PICARD (obj. č. 0008390) se vyznačuje ergonomickou, 2-složkovou násadou, která tlumí vibrace a která díky svému vnitřnímu jádru ze skelných vláken umožňuje snadnou manipulaci. Protiskluzová zóna a závěsné očko na konci násady zajišťují bezpečnou práci. Hlava kladiva má různé úderové strany. Plochou stranou lze s dokonalou přesností rozbít rýhované dlaždice. Hrot z tvrdokovu na opačné straně dokonce přesně a bez námahy prorazí i spálené povrchy. Tuto stranu lze také použít k děrování otvorů do dlaždic pomocí nástroje s kulatými otvory. Kladivo je obzvláště lehké (180g), přesto extrémně robustní a odolné.

Vlastnosti produktu:


Reklamní box "DREAM TEAM pro POKLÁDKU DLAŽDIC" se dvěma specialisty na pokládku dlaždic od firem HALDER a PICARD.

- Obsahuje SIMPLEX-kladivo s měkkou vložkou o průměru 40 mm (Obj. č. 3113.040) s kombinací vložek TPE-jemná (měkká, bez oděru) / TPE-střední (šedá, středně tvrdá, bez oděru):
 - Hliníkové tělo s integrovaným ochranným pouzdrům násady promění kladivo na extra lehký nástroj (345g) a umožňuje tak uživateli snadno aplikovat a ovládat správnou sílu úderu.
 - Umožňuje pečlivé pokládání dlaždic, aniž by došlo k jejich poškození.
 - Nezanechává žádné barevné, ani černé šmouhy - na rozdíl od běžného gumového kladiva.
 - Všechny části lze vyměnit / dovybavit, díky čemuž je velice hospodárné a šetrné k životnímu prostředí.
- K tomu přidejte kladivo na dlažbu PICARD (Obj. č. 0008390):
 - Ergonomická a vibrace tlumící 2-složková násada s vnitřním jádrem ze skelného vlákna.
 - Protiskluzová zóna rukojeti.
 - Závěsné očko na konci násady pro zavěšení náradí.
 - Lehké (180g), přesto extrémně robustní a odolné.
 - Plochá strana pro lámání rýhovaných dlaždic.
 - Integrovaný hrot z tvrdokovu prorazí spálené povrchy; hrot lze také použít k děrování otvorů do dlaždic pomocí nástroje s kulatými otvory.

Oblasti použití

Pokládka dlaždic

Informace pro objednání

Rozměry Délka x šířka x výška [mm]	 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Obj. č.
125 x 50 x 400	525	4030618311980	AAA905c002	21-04-09-16	3113s002

Příklad použití



Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.