

Akční box Truhlář • SIMPLEX-kladivo s měkkou vložkou 50:40 TPE-jemná / Superplastik plus 2x svěrky BESSEY GEARKLAMP

3117s005



Popis produktu

Akční box Truhlář obsahuje SIMPLEX-kladivo s měkkou vložkou 50:40 TPE-jemná / superplastik s hliníkovým tělem a dvě svěrky BESSEY GEARKLAMP GK15.

SIMPLEX-kladivo s měkkou vložkou 50:40 (Obj. č. 3117.051) je díky svým přečnivajícím úderným plochám ideální pro truhlářské práce. Protože přečnivající vložky brání nárazu velmi lehkého hliníkového těla do obrobku a předcházejí tak jeho nežádoucím poškozením.

SIMPLEX 50:40 s kombinací vložky superplastik a TPE-jemná nabízí díky osvědčenému principu SIMPLEX dvě kladiva v jednom.

S modrou velmi měkkou vložkou TPE-jemná lze spoje dřeva doklepávat šetrně vůči materiálu. Kromě toho vložky TPE nezanechávají na obrobku žádné nežádoucí stopy barvy, na rozdíl od některých jiných kladiv s měkkou vložkou.

Tvrší, velmi odolná vložka superplastik naproti tomu umožňuje mnohem větší sílu úderu a uživatel tak velmi snadno může zatloukat např. kování a hmoždinky.

Se svěrkami GEARKLAMP GK 15 (Obj. č. GK15) je možné upínat i v těch nejtěsnějších prostorech, protože šroub byl oddělen od držadla a umístěn kolem vodící tyče. Odtud se upínací síla každým otočením přenáší na šroub prostřednictvím mechanismu skrytého v posuvném prvku. V porovnání s klasickými šroubovými nebo jednoručními svěrkami je převodová svěrka mnohem kompaktnější.


Vlastnosti výrobku:

- SIMPLEX-kladivo s kombinací vložek TPE-jemná (modrá, měkká, bez oděru) / superplastik (bílá, středně tvrdá, velmi odolná).
- Přečnivající úderné plochy o průměru 50 mm v těle s průměrem 40 mm poskytují maximální ochranu pro práci na obrobkách s citlivými povrchy.
- Extra lehké hliníkové tělo činí kladivo s měkkou vložkou velmi praktickým a umožňuje uživateli dobrou kontrolu síly úderu (ideální pro materiály citlivé na prasknutí).
- Princip SIMPLEX: Všechny části jsou vyměnitelné / doplňitelné, tedy velmi hospodárné a šetřící přírodní zdroje.
- K tomu dvě svěrky GEARKLAMP GK15 od BESSEY:
 - Žádné rušivé části nářadí v pracovním prostoru.
 - Zaručena ergonomická manipulace v každé situaci upnutí.
 - Enormně flexibilní a použitelné i v těch nejtěsnějších prostorových podmínkách.
 - Dvousložkové plastové držadlo pro bezpečnou manipulaci.
 - Tlačítko pro rychlé přestavení posuvného prvku.
 - Výkyvná přítlačná deska pro perfektní přizpůsobení obrobku.
 - Plastový kryt posuvného prvku chrání mechanismus pohonu před prachem a třískami.


Oblasti použití

Truhlářství, výroba dveří, polohování lehkých / choulostivých obrobků, výroba modelů, výroba nábytku, dýhování, zatloukání kování v citlivém prostředí

Informace pro objednání

Rozměry Délka x šířka x výška [mm]	 [g]	GTIN	Obj. č.
250 x 85 x 335	1008	4008158042381	3117s005

Příklad použití







Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.