

SIMPLEX-kladiva s měkkou vložkou • TPE-střední / plast; s hliníkovým tělem a vysoce kvalitní dřevěnou násadou

3136.060



Popis produktu

Série SIMPLEX 3136 disponuje kombinací vložek TPE-střední / plast. Šedá vložka TPE-střední (série 3203) umožňuje srovnatelnou sílu úderu jako černá gumová vložka. Nezůstává ale nežádoucí černý oděr. Červená plastová vložka (série 3206) je tvrdá a navíc odolná proti olejům a tukům. Extra lehké hliníkové tělo s integrovaným ochranným pouzdrům násady umožňuje uživateli dobrou kontrolu a stanovení síly úderu. Lze tak zpracovávat materiály citlivé na prasknutí. Kvalitní, vibrace tlumící, ergonomicky tvarovaná dřevěná násada je v oblasti držadla dvojitě lakovaná a tím odolná proti znečištění. Podle chytrého principu SIMPLEX jsou všechny komponenty vyměnitelné a doplnitelné. To nejen šetří peníze, ale také přírodní zdroje. Toto provedení je k dispozici od průměru 30 mm do 60 mm.

Vlastnosti výrobku:

- SIMPLEX-kladivo s kombinací vložek TPE-střední (šedá, středně tvrdá, bez oděru) / plast (červená, tvrdá, odolná proti olejům a tukům).
- Extra lehké hliníkové tělo s integrovaným ochranným pouzdrům násady umožňuje uživateli dobrou kontrolu a vlastní stanovení síly úderu (ideální pro materiály citlivé na prasknutí).
- Kvalitní, vibrace tlumící, ergonomicky tvarovaná dřevěná násada, v oblasti držadla dvojitě lakovaná (odolná proti znečištění).
- Všechny části jsou vyměnitelné / doplnitelné, tedy velmi hospodárné a šetřící přírodní zdroje.
- K dostání od průměru 30 mm do 60 mm.

Oblasti použití

Všestranné použití, montážní a opravárenské práce, údržbářské práce, tvarování plechu, stavba montovaných domů, tesařské práce, stavba lešení, stavba stanů

Materiál

Násada

- Dřevo

Úderná vložka 1

- TPE-střední, šedá
- Středně tvrdá
- Bez oděru

Úderná vložka 2

- Plast, červená
- tvrdé
- Odolná proti olejům a tukům
- Univerzální

Plášť

- Hliník Al

Informace pro objednání

Ø			Rozměry		Délka x šířka x výška		GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Obj. č.
			[mm]							
60	150	405			405 x 150 x 60	875	4030618305422	AAA905c002	21-04-09-16	3136.060

Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.