

SIMPLEX-kladiva s měkkou vložkou • TPE-střední / superplastik; s hliníkovým tělem a vysoce kvalitní dřevěnou násadou

3137.050



Popis produktu

Série SIMPLEX 3137 disponuje kombinací vložek TPE-střední / superplastik. Středně tvrdá šedá vložka TPE-střední (série 3203) je z termoplastického elastomeru a na rozdíl od běžných gumových kladiv nezanechává žádný nežádoucí černý oděr. Její tvrdost je srovnatelná s vložkou z gumového kompozitu (série 3202). Superplastik vložka (série 3207) umožňuje větší sílu úderu než gumová vložka. Je to středně tvrdá plastová vložka z extrudovaného, extrémně homogenního materiálu. Ve srovnání s vložkami ze vstříkovaného plastu je tak výrazně odolnější i proti opotřebení. Extra lehké hliníkové tělo s integrovaným ochranným pouzdem násady umožňuje uživateli dobrou kontrolu a stanovení síly úderu. To navíc činí kladivo s měkkou vložkou velmi lehkým nářadím, které lze snadno brát s sebou. Kvalitní, vibrace tlumící, ergonomicky tvarovaná dřevěná násada je v oblasti držadla dvojitě lakovaná a tím odolná proti znečištění. Podle chytrého principu SIMPLEX jsou všechny komponenty vyměnitelné a doplňitelné. To nejen šetří peníze, ale také přírodní zdroje. Toto provedení je k dispozici od průměru 30 mm do 60 mm.

Vlastnosti výrobku:

- SIMPLEX-kladivo s kombinací vložek TPE-střední (šedá, středně tvrdá, bez oděru) / superplastik (bílá, středně tvrdá, velmi odolná).
- Extra lehké hliníkové tělo s integrovaným ochranným pouzdem násady umožňuje uživateli dobrou kontrolu a stanovení síly úderu.
- Kvalitní, vibrace tlumící, ergonomicky tvarovaná dřevěná násada, v oblasti držadla dvojitě lakovaná (odolná proti znečištění).
- Všechny části jsou vyměnitelné / doplňitelné, tedy velmi hospodárné a šetřící přírodní zdroje.
- K dostání od průměru 30 mm do 60 mm.

Oblasti použití

Pokládka křehkých dlaždic, polohování a seřizování lehkých/choulostivých obrobků, truhlářské práce, výroba prototypů, montáž dveří, montáž nábytku

Materiál

Násada

- Dřevo

Úderná vložka 1

- TPE-střední, šedá
- Bez oděru
- Středně tvrdá

Úderná vložka 2

- Superplastik, bílá
- Středně tvrdá
- Velmi odolná
- Odolná proti opotřebení

Plášť

- Hliník Al

Informace pro objednání

Ø	Rozměry		Délka x šířka x výška	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Obj. č.
50	135	370	370 x 135 x 50	575	4030618304760	AAA905c002	21-04-09-16	3137.050

Příklad použití



Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.