

SIMPLEX-kladiva s měkkou vložkou • Plast / superplastik; s hliníkovým tělem a vysoce kvalitní dřevěnou násadou

3167.060



Popis produktu

Série SIMPLEX 3167 disponuje kombinací vložek plast / superplastik. Červená plastová vložka (série 3206) je tvrdá a navíc odolná proti olejům a tukům. Superplastik vložka (série 3207) je středně tvrdá plastová vložka z extrudovaného, extrémně homogenního materiálu a je tak výrazně odolnější i proti opotřebení. Extra lehké hliníkové tělo s integrovaným ochranným pouzdrům násady umožňuje uživateli dobrou kontrolu a stanovení síly úderu. Lze tak zpracovávat materiály citlivé na prasknutí. Kvalitní, vibrace tlumící, ergonomicky tvarovaná dřevěná násada je v oblasti držadla dvojitě lakovaná a tím odolná proti znečištění. Podle chytrého principu SIMPLEX jsou všechny komponenty vyměnitelné a doplňitelné. To nejen šetří peníze, ale také přírodní zdroje. Toto provedení je k dispozici od průměru 30 mm do 60 mm.

Vlastnosti výrobku:

- SIMPLEX-kladivo s kombinací vložek z plastu (červená, tvrdá, odolná proti oleji a tukům) / Superplastiku (bílá, středně tvrdá, velmi odolná).
- Extra lehké hliníkové tělo s integrovaným ochranným pouzdrům násady umožňuje uživateli dobrou kontrolu a vlastní stanovení síly úderu (ideální pro materiály citlivé na prasknutí).
- Kvalitní, vibrace tlumící, ergonomicky tvarovaná dřevěná násada, v oblasti držadla dvojitě lakovaná (odolná proti znečištění).
- Všechny části jsou vyměnitelné / doplňitelné, tedy velmi hospodárné a šetřící přírodní zdroje.
- K dostání od průměru 30 mm do 60 mm.

Oblasti použití

Polohování lehkých/choulostivých obrobků

Materiál

Násada

- Dřevo

Úderná vložka 1

- Plast, červená
- tvrdé
- Odolná proti olejům a tukům
- Univerzální

Úderná vložka 2

- Superplastik, bílá
- Středně tvrdá
- Velmi odolná
- Odolná proti opotřebení

Plášť

- Hliník Al

Informace pro objednání

Ø			Rozměry		Délka x šířka x výška		GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Obj. č.
			[mm]							
60	150	405			405 x 150 x 60	895	4030618305507	AAA905c002	21-04-09-16	3167.060

Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.