

## SIMPLEX-vložka 50:40 • TPE-střední, šedá

3203.051



## Popis produktu

Termoplastický elastomer činí SIMPLEX-vložku TPE-střední, která má tvrdost cca. 90 Sh. A, vložkou střední tvrdosti (srovnatelnou s tvrdostí vložky z gumového kompozitu série 3202). Na rozdíl od běžných gumových kladiv nezanechává žádný nežádoucí oděr.

Toto speciální provedení má průměr hlavy 50 mm, která je zabudována do těla o průměru 40 mm.

Přečnivající úderné plochy umožňují maximální ochranu pro přesné zpracování obrobků s citlivými povrchy a chrání také povrch těla před poškrábáním.

Vlastnosti výrobku:

- SIMPLEX-vložka TPE-střední
- Šedá
- Středně tvrdá
- Bez oděru
- Průměr hlavy 50 mm pro montáž do těla 40 mm
- Přečnivající úderné plochy brání poškrábání těla

## Oblasti použití


Pro choulostivé materiály, sádkartonové konstrukce, montáž nábytku, oken a dveří, truhlářské práce, pokládka dlaždic

## Materiál

## Vložka

- TPE-střední, šedá
- Bez oděru
- Středně tvrdá

## Informace pro objednání

Ø	Rozměry Délka x šířka x výška [mm]	 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Obj. č.
50	57 x 57 x 50	71	4030618313922	AAA905c002	21-04-91-06	3203.051

## Shoda

## Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

## Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

## Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

## Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.