

SIMPLEX-vložka • Superplastik, bílá

3207.030



Popis produktu

SIMPLEX-vložka superplastik (série 3207) je s tvrdostí cca 65 Shore D středně tvrdou vložkou. Tato bílá plastová vložka je z extrudovaného, extrémně homogenního materiálu. Ve srovnání s vložkami ze vstřikovaného plastu je tak výrazně odolnější i proti opotřebení. Tento prodejní hit je k dostání od průměru 30 mm do 140 mm (pro lesnické nářadí se používá průměr 50 mm u SIMPLEX-štípací sekery a průměr 60 mm u SIMPLEX-štípacího kladiva).

Vlastnosti výrobku:

- SIMPLEX-vložka superplastik
- Bílá
- Středně tvrdá
- Velmi odolná
- K dostání od průměru 30 mm do 140 mm (použitelná pro SIMPLEX-štípací sekeru o průměru 50 mm a SIMPLEX-štípací kladivo o průměru 60 mm)
- Prodejní hit Halder

Oblasti použití

Zahradní a terénní úpravy, dláždění, usazování obrubníků, stavba plotu, zatlučení ocelových klínů, stavba lešení, stavba stanů, tvarování plechu, stavba montovaných domů, truhlářské práce, tesařské práce, montáž obrobků s ostrými hranami

Materiál

Vložka

- Superplastik, bílá
- Středně tvrdá
- Velmi odolná
- Odolná proti opotřebení

Informace pro objednání

Ø	Rozměry		[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Obj. č.
	Délka x šířka x výška [mm]						
30	37 x 32 x 33		22	4030618301097	AAA905c002	21-04-91-06	3207.030

Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.