

SIMPLEX-vložka • Nylon, bílá

3208.050



Popis produktu

SIMPLEX-vložka z nylonu (série 3208) je s tvrdostí cca 73 Shore D velmi tvrdou vložkou. Tato bílá polyamidová vložka nabízí vynikající vlastnosti úderu a zaručuje maximální pevnost s nejdelší životností. Je z extrudovaného, extrémně homogenního materiálu. Ve srovnání s vložkami ze vstříkovaného plastu je tak výrazně odolnější proti opotřebení a dokonce ani při teplotách pod bodem mrazu se nevyštípávají. Navíc je odolná proti olejům a tukům.

Tato vložka je k dostání od průměru 30 mm do 80 mm

Vlastnosti výrobku:

- SIMPLEX-vložka z nylonu (polyamid)
- Bílá
- Tvrdá
- Velmi odolná proti opotřebení
- Bez vyštípnutí i při teplotách pod bodem mrazu
- Odolná proti olejům a tukům
- K dostání od průměru 30 mm do 80 mm

Oblasti použití


Seřizování obrobků, montáž obrobků s ostrými hranami, bytová výstavba, konstrukce forem, stavba zařízení, stavba hal, ocelové konstrukce, stavba výstavních stánků, tvarování plechu, opravárenské a údržbářské práce

Materiál

Vložka

- Nylon, bílá
- tvrdé
- Velmi odolná proti opotřebení
- bez vyštípnutí (dokonce i při teplotách pod nulou)
- Odolná proti olejům a tukům

Informace pro objednání

Ø	Rozměry Délka x šířka x výška [mm]	 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Obj. č.
50	55 x 55 x 55	120	4030618301196	AAA905c002	21-04-91-06	3208.050

Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.