

**SIMPLEX vysoce kvalitní, extra krátká, dřevěná násada** • pro SIMPLEX-kladiva s měkkou vložkou s tělem z temperované litiny

3244.082

**Popis produktu**

Extrémně krátké dřevěné násady SIMPLEX série 3244 jsou kombinovány se SIMPLEX-kladivy s měkkou vložkou, které mají tělo z temperované litiny o průměru 80 mm. Kvalitní, vibrace tlumící, ergonomicky tvarované dřevěné násady jsou v oblasti držadla dvojitě lakované a tím odolné proti znečištění. Jejich tvar zajišťuje, že nářadí SIMPLEX sedí v ruce podstatně lépe než běžná gumová kladiva.

Podle chytrého principu SIMPLEX jsou všechny komponenty doplňitelné. To nejen šetří peníze, ale také přírodní zdroje.

Vlastnosti výrobku:

- Kvalitní dřevěné násady SIMPLEX pro SIMPLEX-kladiva s měkkou vložkou s tělem z temperované litiny o průměru 80 mm.
- Extra krátká násada, žádné narážení konce držadla.
- Tlumící vibrace.
- Ergonomický tvar.
- V oblasti držadla dvojitě lakovaná (odolnost proti znečištění).
- S dlouhými vlákny, velmi odolnými.
- Bezpečná (nerozlomí se na dva kusy).
- Lze ji dovybavit, což vede k velké úspoře nákladů a zdrojů.

**Materiál****Násada**

- Dřevo

**Další informace****Další produkty**

- SIMPLEX-tělo z temperované litiny

**Informace pro objednání**

Ø	↔	Rozměry		Provedení rukojeti	📦	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Obj. č.
		Délka x šířka x výška							
		[mm]			[g]				
80	230	232 x 38,5 x 32		extra krátká	150	4030618312833	EAC428c022	21-04-91-06	3244.082

**Shoda****Vyhovuje RoHS**

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

**Neobsahuje látky SVHC**

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

**Neobsahuje látky Proposition 65**

Neobsahuje látky Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

**Bez konfliktních minerálů**

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.